


Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V, 50-60Hz
 Schutzart: IP 20
 Prüfzeichen:



Produktbeschreibung

Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger.

Farbe weiß

Ausführung: Geräteträger VENICE-G-F... für Direktleuchte zur Montage in VENICE-Profil. Zurückversetzt zur Tragprofilkante zur Montage von Abdeckungen VENICE-ZAO oder -ZMPS. Aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet ähnlich RAL9016 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA, Lichtverteilung breitstrahlend für homogene Ausleuchtung der Abdeckung. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst. Die Geräteträger lassen sich mit Federklammern an beliebiger Stelle in das Tragprofil montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in dem Tragprofil. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Die LED-Module sind bis zu den Geräteträgerenden mit LEDs bestückt wodurch bei kontinuierlicher Montage keine Schatten sichtbar sind. Die Leuchtdichten der unterschiedlichen Längen sind nahezu identisch, wodurch die Längen bei Bandanordnungen der Leuchten untereinander gemischt werden können.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Werkzeuglos mittels Federklammer im Aluminiumprofil, selbstständige Kontakierung des Schutzleiters.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1183
B	58
H	78
Bestückung	1XLED-M 21 W
Gewicht [kg]	1,48



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	3770
Leuchtenleistung [W]	25
Leuchteneffizienz [lm/W]	150
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
	X	Y									
2H	2H	24.4	25.8	24.7	26.0	26.2	26.2	27.6	26.5	27.8	28.0
	3H	24.8	26.0	25.1	26.2	26.5	27.4	28.6	27.6	28.8	29.1
	4H	24.9	26.0	25.2	26.3	26.6	27.7	28.8	27.2	29.1	29.3
	6H	25.0	26.0	25.3	26.3	26.6	27.8	28.9	28.2	29.1	29.4
	8H	25.0	26.0	25.3	26.3	26.6	27.8	28.9	28.2	29.1	29.4
	12H	25.0	25.9	25.3	26.2	26.5	27.8	28.8	28.2	29.1	29.4
4H	2H	25.0	26.2	25.3	26.4	26.7	26.5	27.7	26.8	27.9	28.2
	3H	25.5	26.4	25.8	26.7	27.0	27.8	28.8	28.2	29.1	29.4
	4H	25.6	26.5	26.0	26.8	27.2	28.3	29.2	28.7	29.5	29.8
	6H	25.8	26.5	26.2	26.9	27.3	28.6	29.4	29.0	29.7	30.1
	8H	25.8	26.5	26.2	26.9	27.3	28.7	29.4	29.1	29.7	30.1
	12H	25.8	26.5	26.3	26.8	27.2	28.7	29.3	29.1	29.7	30.1
8H	4H	25.8	26.5	26.2	26.9	27.3	28.3	29.0	28.7	29.4	29.8
	6H	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4	28.7	29.2	29.1	29.7	30.1
	8H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	28.8	29.3	29.3	29.7	30.2
	12H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	28.8	29.3	29.3	29.7	30.2
12H	4H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	28.3	28.9	28.7	29.3	29.7
	6H	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	28.7	29.2	29.1	29.6	30.0
	8H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	28.8	29.2	29.3	29.7	30.1

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3770 lm