

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V, 50-60Hz
 Schutzart: IP 64
 Prüfzeichen: D, DE, EEC

Produktbeschreibung

Scheibe SB aus PMMA klar, Reflektor aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.

Farbe weiß

Ausführung: Anbauindustrieleuchte Schutzart IP64 für Decken-, Pendel- oder Schienennmontage. Inklusive RIDI-LED-Leuchtmittel L-TUBE-B. Stabiles Leuchtengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Schmaler Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil mit Scheibe aus schlagzähem UV-beständigem PMMA. Rahmen mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Leuchtenseitige Befestigung durch Hutprofil aus Aluminiumblech für effizienten Wärmeübergang. Lampenseitige Befestigungsklammer aus Federstahl zur formschlüssigen Verbindung mit Hutprofil. Längsseitige Arretierung durch Verrastung. Leichtes Lösen durch blaues Kunststoffteil. Elektrische Verbindung über Buchsen-Stecker-System.

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Deckenmontage ohne weiteres Zubehör über aufgesetzte Hutprofile oder abstandslos mit Zubehör IHLS-DB ... (separat zu bestellen). Pendelmontage an Kette oder Seil über aufgesetzte Hutprofile. Tragschienenmontage mit Befestigungsklammern oder Standardbefestigern.

Hinweis Verdrahtung:

IHLS-L 154, 180, 254, 280, 424: alle Lampen auf L1 verdrahtet.

IHLS-L 354, 380: mittlere Lampe auf L1, äußere Lampen auf L2 verdrahtet.

IHLS-L 454, 480: beide mittlere Lampen auf L1 verdrahtet, äußere Lampen auf L2 verdrahtet. Andere Schaltungen auf Anfrage möglich.

Hinweis „ballwurfsicher“:

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.

Die Ballwurfsicherheit bescheinigt den Leuchten eine Robustheit, die auch für Industrieleuchten von großem Vorteil ist.

Hinweis "Lebensmittelrecht":

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

inkl. Leuchtmittel L-TUBE-B

Abdeckung matt

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus strang gepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschrankt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung. Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).




Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	600
B	600
H	80
H2	95
A1	450
A2	400
A3	-
Bestückung	4XL-TUBE-B 12 W
Gewicht [kg]	10,345



Anzahl Betriebsgeräte	2	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10
Betriebsdauer [h]	50.000	90.000	75.000
Umgebungstemp. tq [°C]	47	25	25
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)			min. -20 max. +47

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	0.81D
Leuchtenlichtstrom [lm]	6650
Leuchtenleistung [W]	60
Leuchteneffizienz [lm/W]	110
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y										
2H	2H	19.6	21.0	19.9	21.2	21.4	18.8	20.2	19.1	20.4	20.6
	3H	19.7	20.9	20.0	21.1	21.4	19.9	21.1	20.2	21.3	21.6
	4H	19.6	20.8	19.9	21.0	21.3	20.2	21.3	20.5	21.6	21.8
	6H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.1	20.3	21.4	20.6	21.6	21.9
	8H	19.5	20.5	19.9	20.8	21.1	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9
	12H	19.5	20.4	19.8	20.7	21.0	20.3	21.2	20.6	21.5	21.8
4H	2H	20.1	21.3	20.4	21.5	21.8	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3
	3H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.8	20.9	21.8	21.2	22.1	22.4
	4H	20.2	21.0	20.6	21.4	21.7	21.3	22.2	21.7	22.5	22.8
	6H	20.1	20.9	20.5	21.2	21.6	21.5	22.3	21.9	22.6	23.0
	8H	20.1	20.8	20.5	21.1	21.5	21.5	22.2	21.9	22.6	23.0
	12H	20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	21.5	22.1	22.0	22.5	22.9
8H	4H	20.2	20.9	20.6	21.3	21.7	21.2	21.9	21.7	22.3	22.7
	6H	20.2	20.7	20.6	21.1	21.6	21.5	22.0	21.9	22.5	22.9
	8H	20.1	20.6	20.6	21.1	21.5	21.5	22.0	22.0	22.5	22.9
	12H	20.1	20.5	20.6	21.0	21.5	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9
12H	4H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.6	21.2	21.8	21.6	22.2	22.6
	6H	20.1	20.6	20.6	21.1	21.5	21.5	21.9	21.9	22.4	22.8
	8H	20.1	20.5	20.6	21.0	21.5	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8240 lm