

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V, 50-60Hz
 Schutztar: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711



Produktbeschreibung

Ballwurfsicher nach DIN 18032. Weißer Stahlblechraster mit patentierten Riegelverschlüssen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe RIDI-Reflexionsweiß, ähnlich RAL9016, durch Rundstäbe verstärkt.

Farbe weiß

Ausführung: Anbauleuchte ballwurfsicher für Decken-, Pendel- oder Schienenmontage. Inklusive RIDI-LED-Leuchtmittel L-TUBE-B. Leuchtegehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Stirnseite mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzteile oder Durchverdrahtung und Verschraubung mit Schrauben M5 bei Bandmontage der Leuchten. Rasterbefestigung über Riegelverschlüsse mit Zwangserzung, beidseitig abklappbar.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Leuchtenseitige Befestigung durch Hutprofil aus Aluminiumblech für effizienten Wärmeübergang. Lampenseitige Befestigungsklammer aus Federstahl zur formschlüssigen Verbindung mit Hutprofil. Längsseitige Arretierung durch Verrastung. Leichtes Lösen durch blaues Kunststoffteil. Elektrische Verbindung über Buchsen-Stecker-System.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen. Deckenmontage mittels der beigelegten Schlitzeisen. Schienenmontage an Tragschiene TRAS oder VLTO.

Hinweis Verdrahtung:

ABR. 180, 280: alle Lampen auf L1 verdrahtet. (180 mit 1 Gerät; 280 mit 2 Geräten)

ABR. 380: mittlere Lampe auf L2, äußere Lampen auf L1 verdrahtet. (3 Geräte)

ABR. 480: beide mittlere Lampen auf L2 verdrahtet, äußere Lampen auf L1 verdrahtet. (4 Geräte)

Andere Schaltungen auf Anfrage möglich.

Hinweis „ballwurfsicher“:


RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.

inkl. Leuchtmittel L-TUBE-B




Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1549
B	620
H	95
A1	1250
A2	435
AB	300
Bestückung	4XL-TUBE-B 40
max.	W
Gewicht [kg]	23,3




Anzahl Betriebsgeräte	4	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	20
Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	13		

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.83C
Leuchtenlichtstrom [lm]	22524
Leuchtenleistung [W]	192
Leuchteneffizienz [lm/W]	117
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



		Blendungsbewertung nach UGR									
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene											
Raumabmessungen		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel			
X	Y										
2H	2H	19.4	20.7	19.7	20.9	21.1	19.7	21.0	20.0	21.2	21.4
	3H	20.1	21.2	20.4	21.5	21.7	20.5	21.7	20.8	21.9	22.1
	4H	20.4	21.5	20.7	21.7	22.0	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5
	6H	20.6	21.6	20.9	21.8	22.1	21.2	22.2	21.5	22.4	22.7
	8H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8
	12H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	21.4	22.2	21.7	22.5	22.8
4H	2H	19.8	20.8	20.1	21.1	21.3	20.0	21.0	20.3	21.3	21.5
	3H	20.7	21.5	21.0	21.8	22.1	21.0	21.9	21.4	22.2	22.5
	4H	21.1	21.9	21.4	22.2	22.5	21.5	22.3	21.9	22.6	23.0
	6H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	21.9	22.6	22.3	23.0	23.3
	8H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5
	12H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6
8H	4H	21.2	21.9	21.7	22.3	22.7	21.6	22.3	22.1	22.7	23.1
	6H	21.7	22.2	22.1	22.6	23.0	22.2	22.7	22.6	23.1	23.6
	8H	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8
	12H	21.9	22.3	22.4	22.7	23.2	22.5	23.0	23.1	23.4	23.9
12H	4H	21.3	21.8	21.7	22.2	22.6	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0
	6H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.0	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6
	8H	21.9	22.3	22.4	22.7	23.2	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 27040 lm