

Schutzhülle-Anbausteckdose für ortsveränderliche Verteilersysteme - Flansch 50x50 Befestigung 38x38



Artikelbeschreibung

| | |
|----------------------|----------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 71082 |
| EAN | 4024941203883 |
| Produktgruppe | Schutzhülle-Anbausteckdose |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Spannung | 250V~ |
| Frequenz | AC |

Artikelbeschreibung


| | |
|--------------------------------|--|
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015 |
| Anschlusstechnik | Kopfschraubenklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 61.5mm |
| Geräte-Breite | 50mm |
| Geräte-Tiefe | 54.5mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 50mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 50mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 38mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 38mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,063 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941203883 |
| Länge | 54,5 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 61,5 mm |
| Gewicht | 0,064 kg |
| Volumen | 167,588 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 20 ST |
| EAN | 4024941959360 |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 162 mm |
| Höhe | 142 mm |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Volumen | 3.750 ccm |

**18 MB 113**