

## Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik für erschwerete Einsatzbedingungen



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	210186
EAN	4024941100236
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	2h
Spannung	> 50V~

### Artikelbeschreibung

Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	180mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

### Zusätzliche technische Informationen

	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
--	--

### Logistikdaten

Einzelgewicht	0,265 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941100236
Länge	79 mm
Breite	66 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	0,266 kg
Volumen	938,52 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831772
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,799 kg
Volumen	8.750 ccm

