

Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21022-TLS
EAN	4024941199254
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	175mm
Geräte-Breite	80mm
Geräte-Tiefe	89mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen


Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,247 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941199254

Logistikdaten

Länge	89 mm
Breite	80 mm
Höhe	175 mm
Gewicht	0,248 kg
Volumen	1.246 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941940344
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,622 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6