

Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2191
EAN	4024941021913
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	125A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit schraubbarer Rahmenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	273mm
Geräte-Breite	126mm
Geräte-Tiefe	126mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,02 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941021913
Länge	126 mm
Breite	126 mm
Höhe	282 mm
Gewicht	1,021 kg
Volumen	4.477,032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958783
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	5,435 kg
Volumen	24.276 ccm



Ampere	125	125	125				
Polzahl	3	4	5				
a ø	126,0	126,0	126,0				
b	181,0	181,0	181,0				
c	282,0	282,0	282,0				
d	206,0	206,0	206,0				
e ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm² min	16	16	16				
Leiter mm² max	50	50	50				