



Einhell

CLASSIC

Kompressor

TC-AC 270/50/8

Art.-Nr.: 4007360

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825665628

Der TC-AC 270/50/8 ist ein vielseitiger Kompressor, der sich mit 8 bar Betriebsdruck für verschiedenste Druckluftarbeiten eignet. Der geregelte Arbeitsdruck lässt sich über den Druckminderer präzise einstellen und wird, ebenso wie der unregelmäßige Kesseldruck, über ein Manometer angezeigt. Per Schnellkupplung werden verschiedene Druckluftwerkzeuge werkzeuglos angeschlossen. Der 50 Liter Tank bietet genügend Luftreserven für zeitintensive Arbeiten. Die Ölschmierung der Pumpe sichert die Langlebigkeit des Verdichters. Der Kompressor ist zudem ausgestattet mit: Entwässerungsschraube, Transportgriff, Räder, vibrationsdämpfender Standfuß, Rückschlag- & Sicherheitsventil. Auf den Kessel werden 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung gewährt.

Ausstattung

- Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Ölschmierung sichert Langlebigkeit
- Viele Anwendungen bis 8 bar einstellbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Großes Manometer für unregelmäßigen Kesseldruck
- Räder und Tragegriff für einen einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfter Standfuß sorgt für einen sicheren Stand
- Sichere Anwendung dank Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels

Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Max. Motorleistung	1800 W (2.5 PS)
- Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	2850 min ⁻¹
- Ansaugleistung	270 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	140 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	125 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	100 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	50 L
- Zylinderzahl	1 STK
- Schalldruckpegel LpA	75 dB (A)
- Schalleistungspegel LwA	97 dB (A)

Logistische Daten

- Produktgewicht	30.08 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	32.08 kg
- Maße Einzelverpackung	740 x 330 x 670 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	32.08 kg
- Maße Exportkarton	760 x 330 x 665 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	156 324 432

