

For Motor Starting Use Schneider Electric Overload Relay Series LR.

⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危險 / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto.
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSIÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO
Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.
A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

电击、爆炸或电弧闪光危险
在此电力设备上工作时，请先切断所有电源
不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги.
Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.
Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

⚠ WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH UL HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY)






The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

3P AC TeSys K contactors are grade 2 according to GB 21518.



Maximum power consumption lower than 5.0 VA.

根据GB 21518标准， 三相 TeSys K系列交流接触器能效等级为2级，产品最大吸持功率低于5.0 VA

								 Philips N 2  Ø 6		
mm	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm	 C N.m	 L mm	 Ø mm
1 X 6,35 2 x 2,28	0.34 ⋮ 2.5	0.34...2.5 + 0.34...1.5	0.75 ⋮ 4	0.75...4 + 0.75...4	1.5 ⋮ 4	1.5...4 + 1.5...4	7	0,8	7	3

Torque / Крутящий момент : 7lb-in

AWG: 1 x 18min
2 x 14 or 1 x 12 max



LA4 KA●

LA4 KC●

LA4 KE●

- Surge suppressor
- Limiteur de surtension
- Überspannungsbegrenzer
- Limitatore di sovratensione
- Limitador de sobretención
- Limitador de sobretensão
- Ограничитель перенапряжения
- 浪涌抑制器

