


Sicherung mit Drahtanschlüssen, PTC, 60 VDC



16.0 - 60.0VDC · 0.1 - 11 A

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Standardindustrietyp, Durchsteckmontage
- Direkt lötfähig auf Leiterplatte

Anwendungen

- Computer & Peripheriegeräte
- Elektronik generell
- Automobilanwendungen

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| V max | 16.0 - 60.0VDC |
| I max | 40 - 100A |
| I hold | 0.1 - 11 A |
| Befestigung | Leiterplatte, THT |
| Zulässige Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Material: Anschlüsse | siehe Varianten |
| Gewicht | 0.35 g |
| Lagerbedingungen | 0 °C bis 40 °C, max. 70% r.F. |
| Stempelung | Typ, I hold |

| | |
|----------------------------|---|
| Lötverfahren | Welle Lötprofil |
| Lötbarkeit | 235 °C / 2 sec |
| Lötwärmebeständigkeit | 260 °C / 10 sec |
| Passive Alterung | +85 °C, 1000 Stunden -> +/- 5% typische Widerstandsänderung |
| Alterung in Feuchtigkeit | +85 °C, 85% r.F., 1000 Stunden -> +/- 5% typische Widerstandsänderung |
| Thermischer Schock | MIL-STD-202, Method 107 (+125 °C bis -55 °C, 10 Zyklen) -> +/- 15% typische Widerstandsänderung |
| Vibration | MIL-STD-883C, Methode 2007.1, Messbedingung A |
| Lösungsmittelbeständigkeit | MIL-STD-202, Method 215 |
| Entflammbarkeit | UL 94V-0 |

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen. Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen





Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: PFRA

| Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | TUEV Zulassungen | TUEV | Technischer Überwachungsverein |
| | UL Zulassungen | UL | UL Ausweisnummer: E172175 |

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|------------------|------------------------------|---|
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 62319-1-1 | Temperaturabhängige Widerstände aus Polymerwerkstoffen. Teil 1-1: Anwendung für die Strombegrenzung |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 62319-1-1 | Geräteschutzsicherungen - Teil 2: Feinsicherungseinsätze |
|  | Ausgelegt gemäss | UL 1434 | Thermistorartige Geräte |
|  | Ausgelegt gemäss | CSA 22.2 No. 0 TIL No. CA-3A | Allgemeine Anforderungen - Kanadischer elektrischer Code, Teil II |

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|----------------------------------|----------------|--|
|  | Ausgelegt für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |

Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
|--|--|-------------|--|
|  | CE-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
|  | UKCA-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. |
|  | RoHS | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. |
|  | REACH | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |

Dimension [mm]




PFRA.010 - PFRA.185



PFRA.250 - PFRA.1100

Zeit-Strom-Kennlinien



Abmessungen

| A max [mm] | B max [mm] | C min [mm] | C max [mm] | D min [mm] | E max [mm] | Ø Anschlussdraht [mm] | Klemme | Bestell-Nummer |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Nickel/Kupfer, verzinnt | PFRA.010 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Nickel/Kupfer, verzinnt | PFRA.010.2 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.017 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.017.2 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.020 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.020.2 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.025 |
| 7.4 | 12.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.025.2 |
| 7.4 | 13.4 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.030 |
| 7.4 | 13.4 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.030.2 |
| 7.4 | 13.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.040 |
| 7.4 | 13.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | Kupfer/Eisen, verzinnt | PFRA.040.2 |
| 7.9 | 13.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.050 |
| 7.9 | 13.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.050.2 |
| 9.7 | 15.2 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.065 |
| 9.7 | 15.2 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.065.2 |
| 10.4 | 16 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.075 |
| 10.4 | 16 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.075.2 |
| 11.7 | 16.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.090 |
| 11.7 | 16.7 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3.1 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.090.2 |
| 8.9 | 14 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.110 |
| 8.9 | 14 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.110.2 |
| 8.9 | 18.9 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.135 |
| 8.9 | 18.9 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.135.2 |
| 10.2 | 16.8 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.160 |
| 10.2 | 16.8 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.160.2 |
| 12 | 18.4 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.185 |
| 12 | 18.4 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.51 | siehe Varianten | PFRA.185.2 |
| 12 | 18.3 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.250 |

| A max [mm] | B max [mm] | C min [mm] | C max [mm] | D min [mm] | E max [mm] | Ø Anschlussdraht [mm] | Klemme | Bestell-Nummer |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 12 | 18.3 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.250.2 |
| 12 | 18.3 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.300 |
| 12 | 18.3 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.300.2 |
| 14.4 | 24.8 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.400 |
| 14.4 | 24.8 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.400.2 |
| 17.4 | 24.9 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.500 |
| 19.3 | 31.9 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.600 |
| 22.1 | 29.8 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.700 |
| 24.2 | 32.9 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.800 |
| 24.2 | 32.9 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.900 |
| 24.2 | 32.9 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 3 | 0.81 | siehe Varianten | PFRA.1100 |

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Thermische Derating-Kurve Ihold [A]

| -40 °C | -20 °C | 0 °C | 23 °C | 40 °C | 50 °C | +60 °C | 70 °C | +85 °C | Bestell-Nummer |
|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------------|
| 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | PFRA.010 |
| 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | PFRA.010.2 |
| 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | PFRA.017 |
| 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | PFRA.017.2 |
| 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | PFRA.020 |
| 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | PFRA.020.2 |
| 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | PFRA.025 |
| 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | PFRA.025.2 |
| 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | PFRA.030 |
| 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | PFRA.030.2 |
| 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | PFRA.040 |
| 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | PFRA.040.2 |
| 0.78 | 0.68 | 0.6 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.2 | PFRA.050 |
| 0.78 | 0.68 | 0.6 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.2 | PFRA.050.2 |
| 1.01 | 0.88 | 0.77 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | PFRA.065 |
| 1.01 | 0.88 | 0.77 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | PFRA.065.2 |
| 1.16 | 1.02 | 0.89 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.3 | PFRA.075 |
| 1.16 | 1.02 | 0.89 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.3 | PFRA.075.2 |
| 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.9 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.36 | PFRA.090 |
| 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.9 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.36 | PFRA.090.2 |
| 1.6 | 1.43 | 1.27 | 1.1 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | PFRA.110 |
| 1.6 | 1.43 | 1.27 | - | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | PFRA.110.2 |
| 1.96 | 1.76 | 1.55 | 1.35 | 1.12 | 1.04 | 0.92 | 0.82 | 0.7 | PFRA.135 |
| 1.96 | 1.76 | 1.55 | 1.35 | 1.12 | 1.04 | 0.92 | 0.82 | 0.7 | PFRA.135.2 |
| 2.32 | 2.08 | 1.84 | 1.6 | 1.33 | 1.32 | 1.09 | 0.98 | 0.83 | PFRA.160 |
| 2.32 | 2.08 | 1.84 | 1.6 | 1.33 | 1.32 | 1.09 | 0.98 | 0.83 | PFRA.160.2 |
| 2.68 | 2.41 | 2.13 | 1.85 | 1.54 | 1.42 | 1.26 | 1.13 | 0.96 | PFRA.185 |
| 2.68 | 2.41 | 2.13 | 1.85 | 1.54 | 1.42 | 1.26 | 1.13 | 0.96 | PFRA.185.2 |
| 3.63 | 3.25 | 2.88 | 2.5 | 2.08 | 1.93 | 1.7 | 1.53 | 1.3 | PFRA.250 |
| 3.63 | 3.25 | 2.88 | 2.5 | 2.08 | 1.93 | 1.7 | 1.53 | 1.3 | PFRA.250.2 |
| 4.35 | 3.9 | 3.45 | 3 | 2.49 | 2.31 | 2.04 | 1.83 | 1.56 | PFRA.300 |
| 4.35 | 3.9 | 3.45 | 3 | 2.49 | 2.31 | 2.04 | 1.83 | 1.56 | PFRA.300.2 |
| 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.32 | 3.08 | 2.72 | 2.44 | 2.08 | PFRA.400 |
| 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.32 | 3.08 | 2.72 | 2.44 | 2.08 | PFRA.400.2 |
| 7.25 | 6.5 | 5.75 | 5 | 4.15 | 3.85 | 3.4 | 3.05 | 2.6 | PFRA.500 |
| 8.7 | 7.8 | 6.9 | 6 | 4.98 | 4.62 | 4.08 | 3.66 | 3.12 | PFRA.600 |
| 10.1 | 9.1 | 8.05 | 7 | 5.81 | 5.39 | 4.76 | 4.27 | 3.64 | PFRA.700 |

| -40 °C | -20 °C | 0 °C | 23 °C | 40 °C | 50 °C | +60 °C | 70 °C | +85 °C | Bestell-Nummer |
|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------------|
| 11.6 | 10.4 | 9.2 | 8 | 6.64 | 6.16 | 5.44 | 4.88 | 4.16 | PFRA.800 |
| 13 | 11.7 | 10.3 | 9 | 7.47 | 6.93 | 6.12 | 5.49 | 4.68 | PFRA.900 |
| 16.1 | 14.6 | 13.1 | 11 | 9.4 | 8.8 | 7.8 | 6.9 | 5.2 | PFRA.1100 |

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Elektrische Daten bei 23 °C

| V max [VDC] | I max [A] | I hold [A] | I trip [A] | R initial min [Ω] | R initial max [Ω] | R 1hour max [Ω] | Max Zeit bis Auslösung [A] | Max Zeit bis Auslösung [s] | Verlustleistung [W] | Bestell-Nummer |
|-------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 60.0 | 40 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | 4 | 0.38 | PFRA.010 |
| 60.0 | 40 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | 4 | 0.38 | PFRA.010.2 |
| 60.0 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2 | 3.2 | 8 | 0.85 | 3 | 0.48 | PFRA.017 |
| 60.0 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2 | 3.2 | 8 | 0.85 | 3 | 0.48 | PFRA.017.2 |
| 60.0 | 40 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.84 | 4.4 | 1 | 2.2 | 0.40 | PFRA.020 |
| 60.0 | 40 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.84 | 4.4 | 1 | 2.2 | 0.40 | PFRA.020.2 |
| 60.0 | 40 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.95 | 3 | 1.25 | 2.5 | 0.45 | PFRA.025 |
| 60.0 | 40 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.95 | 3 | 1.25 | 2.5 | 0.45 | PFRA.025.2 |
| 60.0 | 40 | 0.3 | 0.6 | 0.76 | 1.36 | 2.1 | 1.5 | 3 | 0.50 | PFRA.030 |
| 60.0 | 40 | 0.3 | 0.6 | 0.76 | 1.36 | 2.1 | 1.5 | 3 | 0.50 | PFRA.030.2 |
| 60.0 | 40 | 0.4 | 0.8 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 2 | 3.8 | 0.55 | PFRA.040 |
| 60.0 | 40 | 0.4 | 0.8 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 2 | 3.8 | 0.55 | PFRA.040.2 |
| 60.0 | 40 | 0.5 | 1 | 0.41 | 0.77 | 1.17 | 2.5 | 4 | 0.75 | PFRA.050 |
| 60.0 | 40 | 0.5 | 1 | 0.41 | 0.77 | 1.17 | 2.5 | 4 | 0.75 | PFRA.050.2 |
| 60.0 | 40 | 0.65 | 1.3 | 0.27 | 0.48 | 0.72 | 3.25 | 5.3 | 0.90 | PFRA.065 |
| 60.0 | 40 | 0.65 | 1.3 | 0.27 | 0.48 | 0.72 | 3.25 | 5.3 | 0.90 | PFRA.065.2 |
| 60.0 | 40 | 0.75 | 1.5 | 0.18 | 0.4 | 0.6 | 3.75 | 6.3 | 0.90 | PFRA.075 |
| 60.0 | 40 | 0.75 | 1.5 | 0.18 | 0.4 | 0.6 | 3.75 | 6.3 | 0.90 | PFRA.075.2 |
| 60.0 | 40 | 0.9 | 1.8 | 0.14 | 0.31 | 0.47 | 4.5 | 7.2 | 1.00 | PFRA.090 |
| 60.0 | 40 | 0.9 | 1.8 | 0.14 | 0.31 | 0.47 | 4.5 | 7.2 | 1.00 | PFRA.090.2 |
| 30.0 | 40 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.18 | 0.27 | 5.5 | 6.6 | 0.70 | PFRA.110 |
| 30.0 | 40 | - | 2.2 | 0.1 | 0.18 | 0.27 | 5.5 | 6.6 | 0.70 | PFRA.110.2 |
| 30.0 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.065 | 0.115 | 0.17 | 6.75 | 7.3 | 0.80 | PFRA.135 |
| 30.0 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.065 | 0.115 | 0.17 | 6.75 | 7.3 | 0.80 | PFRA.135.2 |
| 30.0 | 40 | 1.6 | 3.2 | 0.055 | 0.105 | 0.15 | 8 | 8 | 0.90 | PFRA.160 |
| 30.0 | 40 | 1.6 | 3.2 | 0.055 | 0.105 | 0.15 | 8 | 8 | 0.90 | PFRA.160.2 |
| 30.0 | 40 | 1.85 | 3.7 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 9.25 | 8.7 | 1.00 | PFRA.185 |
| 30.0 | 40 | 1.85 | 3.7 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 9.25 | 8.7 | 1.00 | PFRA.185.2 |
| 30.0 | 40 | 2.5 | 5 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 | PFRA.250 |
| 30.0 | 40 | 2.5 | 5 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 | PFRA.250.2 |
| 30.0 | 40 | 3 | 6 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 15 | 10.8 | 2.00 | PFRA.300 |
| 30.0 | 40 | 3 | 6 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 15 | 10.8 | 2.00 | PFRA.300.2 |
| 30.0 | 40 | 4 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 20 | 12.7 | 2.50 | PFRA.400 |
| 30.0 | 40 | 4 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 20 | 12.7 | 2.50 | PFRA.400.2 |
| 30.0 | 40 | 5 | 10 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 25 | 14.5 | 3.00 | PFRA.500 |
| 30.0 | 40 | 6 | 12 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 30 | 16 | 3.50 | PFRA.600 |
| 30.0 | 40 | 7 | 14 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 35 | 17.5 | 3.80 | PFRA.700 |
| 30.0 | 40 | 8 | 16 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 40 | 18.8 | 4.00 | PFRA.800 |
| 30.0 | 40 | 9 | 18 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 45 | 20 | 4.20 | PFRA.900 |
| 16.0 | 100 | 11 | 22 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 40 | 20 | 4.50 | PFRA.1100 |

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| PFRA.xxxx | Kartonschachtel (500 St.) |
| PFRA.010.2 - PFRA.160.2 | Gegurtet 34 cm Spule (3000 St.) |
| PFRA.185.2 - PFRA.400.2 | Gegurtet 34 cm Spule (1500 St.) |
