

	Artikelname	Artikel-Nr./ GTIN	Garantie		
<p>T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt</p> <p>Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25</p> <p>www.tip-pumpen.de</p>	Tiefbrunnenpumpe BigWell 90/53 AUT	30084 4011458103843	24 Monate		
	Masterbox Informationen				
	Abmessungen in cm				
	Länge	Breite	Höhe	Gewicht (kg) brutto	
	92,0	45,0	19,7	30,2	
Artikel Informationen			Stk.		
	Länge	Breite	Höhe	Gewicht (kg) net / brutto	Stk.
	90,5	21,6	17,0	13,8 / 14,6	1

Tiefbrunnenpumpe BigWell 90/53 AUT

Artikelbeschreibung:

Die Tiefbrunnenpumpe mit Edelstahl-Pumpengehäuse ist eine leistungsstarke, energiesparende Pumpe zum Fördern von Wasser aus großen Tiefen. Mit Hilfe der integrierten elektronischen Steuerung schaltet sich die Pumpe automatisch ein. Nach dem Schließen der Verbraucher erfolgt eine Abschaltung nach Erreichen des Maximaldrucks. Die Pumpe ist durch die Durchflusskontrolle vor Schäden durch Trockenlauf geschützt. Mit ihrem geringen Außendurchmesser von nur 9,6 cm ist sie ideal für den Einsatz in engen Brunnen ab einem Durchmesser von 10 cm. Der erweiterbare Boden schützt vor Verschlammung der Pumpenhydraulik und macht sie sandfest für einen Sandgehalt von 50 g/m³ im Wasser. Die Pumpe verfügt über ein integriertes Rückschlagventil, 23 m Anschlusskabel und ein Ablassseil zur optimalen Positionierung.

Technische Daten:

Motor:	900 Watt
max. Förderhöhe/-druck:	53 m / 5,3 bar
max. Fördermenge:	5.400 l/h
Gehäuse	Edelstahl
Max. Korngröße:	≤ 1 mm
Max. Eintauchtiefe	20 m
Kabel:	23 m / H07RN-F
Max. Temperatur (Medium)	35 °C
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Min. Brunnengröße:	100 mm
MEI	≥ 0,40

Anwendungsbereich:

Zum Fördern von Wasser aus großen Tiefen und Weiterleitung mit hohem Druck

Prüfzeichen:

