

	Artikelname	Artikel-Nr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Chlor-Poolfilteranlage</b> <b>Chlor Comfort 15000</b>	<b>30302</b>	<b>24 Monate</b>	
		4011458104390		
	<b>Artikel Informationen</b>			
	<b>Produktmaße in cm</b>			<b>Gewicht (kg) netto</b>
	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	
	49,3	34,5	50,4	4,9
	<b>Verpackungsmaße in cm</b>			<b>Gewicht (kg) brutto</b>
	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	
27,5	66,5	27,5	7,2	
<b>Masterbox Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaße in cm</b>			<b>Gewicht (kg) brutto</b>	
<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Stk.</b>	
-	-	-	-	

## Chlor-Poolfilteranlage Chlor Comfort 15000

### Artikelbeschreibung:

Die T.I.P. Chlor Comfort 15000 Poolfilteranlage bietet eine revolutionäre Poolpflege mit integriertem Chlordosierer für eine präzise Wasserchlorierung. Mit einem Durchfluss von bis zu 4.500 l/h eignet sie sich für Pools bis 15 m³. Die Anlage umfasst einen Filterbehälter, eine leistungsstarke Pumpe und waschbare Filterbälle, die eine effiziente Filtration ermöglichen. Einstellbar zwischen chlorfrei bis maximaler Chlorierung, garantiert sie einfache Bedienung und optimale Wasserqualität.

### Technische Daten:

Netzspannung / Frequenz: 230 V~ / 50 Hz  
 Nennleistung: 180 W (P1), 110 W (P2)  
 Schutzart (Pumpe): IPX8  
 Max. Fördermenge (Q<sub>max</sub>): 4.500 l/h  
 Max. Druck: 0,45 bar  
 Max. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit: 40 °C  
 Kabelauführung: H05RN-F 3x0,75 mm²

### Lieferumfang:

Anschluss- und Installationszubehör,  
 1 x Packung Filterbälle

### Prüfzeichen:

