

Technisches Datenblatt

Frischlufschlauch L5/5m

Best.-Nr.:	155 805	
Produkt-Bezeichnung:	Frischlufschlauch L5/5m	
Angewandte Norm:	DIN EN 138	
Verwendung:	Einzusetzen als Frischlufschlauch, in Verbindung mit Frischluf-Schlauchgerät 6500 und Frischluf-Schlauchgerät 6501. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.	
Beschreibung:	Frischlufschlauch aus weichem Kunststoff mit integrierten Spirale aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff. Der Frischlufschlauch leitet die benötigte Atemluft aus einem Bereich außerhalb der schadstoffhaltigen Umgebungsatmosphäre in den Atemanschluss des Frischluf-Schlauchgeräts.	
Materialien:	Spiralschlauch Schlauchhülsen MS-Kupplungsteil	Kunststoff Stahl Messing
Gewicht:	ca. 1800 g	
Betriebsdruck:	max. 7 bar	
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis +60°C	
Kennzeichnung:	Hersteller Produkt-Bezeichnung Herstellungsjahr und -monat	
Handhabung:	Frischlufschlauch erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.	
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen.	
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!	
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.	