

## Technisches Datenblatt

## Frischlufschlauch L35/35m

<b>Best.-Nr.:</b>	155 835	
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Frischlufschlauch L35/35m	
<b>Angewandte Norm:</b>	DIN EN 138	
<b>Verwendung:</b>	Einzusetzen als Frischlufschlauch, nur in Verbindung mit Frischluf-Schlauchgerät 6501. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.	
<b>Beschreibung:</b>	Frischlufschlauch aus weichem Kunststoff mit integrierten Spirale aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff. Der Frischlufschlauch leitet die benötigte Atemluft aus einem Bereich außerhalb der schadstoffhaltigen Umgebungsatmosphäre in den Atemanschluss des Frischluf-Schlauchgeräts 6501.	
<b>Materialien:</b>	Spiralschlauch Schlauchhülsen MS-Kupplungsteil	Kunststoff Stahl Messing
<b>Gewicht:</b>	ca. 9600 g	
<b>Betriebsdruck:</b>	max. 7 bar	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-5°C bis +60°C	
<b>Kennzeichnung:</b>	Hersteller Produkt-Bezeichnung Herstellungsjahr und -monat	
<b>Handhabung:</b>	Frischlufschlauch erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.	
<b>Bereithaltung:</b>	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen.	
<b>Warnhinweis:</b>	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!	
<b>Verwenderhinweise:</b>	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.	

TD 155835 05-04.21