

Dell E2222H (DELL-E2222H)

Dell E2222H - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5") (21.45" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für OptiPlex 3090



Genießen Sie einen weiten Betrachtungswinkel und sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch. Dieser 21,5"-Full-HD-Monitor verfügt über einen kompakten Ständer, ein schlankes Profil und ein umweltbewusstes Design.

Verkaufsgründe

Genießen Sie einen weiten Betrachtungswinkel und sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch. Dieser 54,61 cm -Full-HD-Monitor verfügt über einen kompakten Ständer, ein schlankes Profil und ein umweltbewusstes Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2222H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.13 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	10 ms (Grau-zu-Grau normal), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm
Gewicht	3.04 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, weniger BFR, weniger PVC
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	OptiPlex 3090

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.5")
Sichtbare Bildfläche	54.483 cm (21.45")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Ppi	103
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931),83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	10 ms (Grau-zu-Grau normal),5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem,flimmerfreie Technologie,ohne Quecksilber,Dell ComfortView,arsenfrei,Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - mit Fuß
Gewicht	3.04 kg

Konnektivität

Schnittstellen	VGA DisplayPort 1.2
----------------	------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	RoHS,NFPA 99,weniger BFR,weniger PVC

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.1 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.)	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:50.426 cm - Tiefe:17.1 cm - Höhe:38.417 cm - Gewicht:3.04 kg Ohne Fuß - Breite:50.426 cm - Tiefe:4.964 cm - Höhe:29.538 cm - Gewicht:2.26 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	4.14 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
--------------------	-----------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Dell OptiPlex 3090
----------------	--------------------

Was befindet sich im Paket

Dell E2222H
DisplayPort-Kabel
Software

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung