

# DHM415\_400V

Dickenhobelmaschine



- geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- Handrad zum Feineinstellen der Spanabnahme
- Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- Absauganschluss: 120mm
- ergonomisch und hochwertige Verarbeitung
- max. Hobelbreite 405mm

**Lieferumfang:** Streifenhobelmesser montiert (410 x 3 x 30mm); Hobelmessereinstelllehre



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# DHM415\_400V

Dickenhobelmaschine



## Technische Details

Spannung	400V / 3 / 50Hz	Vorschubgeschwindigkeit	6,5m/min
Motorleistung S6 in W	4000	Absauganschluss in mm	120
Aufstellmaß in mm	985 x 968 x 955	Dickenhobel Tischgröße in mm	750 x 408
Dickenhobel max. Spanabnahme in mm	5	Durchlasshöhe in mm	220
Hobelwellendurchmesser in mm	95	Hobelwellendrehzahl in min-1	4200
Hobelmesseranzahl	3	Schall-Leistungspegel in dB(A)	108
Schall-Druckpegel in dB(A)	100,1	Bruttogewicht in kg	272
Nettogewicht in kg	233	Verpackungsbreite in mm	740
Verpackungslänge in mm	815	Verpackungshöhe in mm	1.140
EAN Code	9120058377143		

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**