

FS300_400V

Fräse



Schwenkspindel-Tischfräsmaschine mit Schiebetisch und Auslegertisch

- schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Fräsgeschwindigkeiten
- Schwenkspindel serienmäßig,
- serienmäßig mit Untertischabsaugvorrichtung
- Aufstellmaße (L x B x H):
 - 2155 x 990 x 1430 ohne Formatschiebetisch
 - 2155 x 2400 (+1150) x 1430 mit Formatschiebetisch

Lieferumfang: Formatschiebetisch inkl. Teleskopanschlag mit 2 Anschlagklappen und Niederhalter, Fräferschutzhaube



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

FS300_400V

Fräse



Technische Details

Motorleistung S1 in W	3000
Spannung	400V / 3 / 50Hz
Tischhöhe in mm	890
Absauganschluss in mm	100
Frässpindeldrehzahl in min-1	1400 / 3500 / 6000 / 8000
max. Fräsdurchmesser in mm	175
max. Einspannhöhe in mm	140
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar in mm	170 (90°) , 100 (45°)
Fräsanschlag in mm	450 x 160 (L +R)
Schall-Druckpegel in dB(A)	80,7
Nettogewicht in kg	280
Verpackungslänge in mm	900
EAN Code	9120058377150

Motorleistung S6 in W	4000
Tischgröße in mm	1000 x 350
Formatschiebetisch in mm	1000 x 310
Frässpindeldurchmesser in mm	30
Spindelhub in mm	130
Frässpindelschwenkung	(-5)0-45°
Tischöffnung in mm	178
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch in mm	200
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96,8
Bruttogewicht in kg	343,500
Verpackungsbreite in mm	1.150
Verpackungshöhe in mm	1.078
Artikelnummersuche	FS 300 400V

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**