

Dell UltraSharp U4924DW(DELL-U4924DW)

Dell UltraSharp U4924DW - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI ,DisplayPort,USB-C - Lautsprecher - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange



Verkaufsründe

- Genauere Definition
- Konsistente, lebendige Farben
- Informationen auf einen Blick
- Immersives Erlebnis
- Mehr Platz zum Arbeiten
- Bleiben Sie in Verbindung
- Ein Kabel, viele Anschlussmöglichkeiten
- Volle Kraft voraus
- Schneller Zugriff
- Augenschonend
- Flexibilität für ganztägigen Komfort
- Einfache Navigation

Produktmerkmale

Unendliche Perspektiven

Dell UltraSharp Monitore bietet bahnbrechende Technologien, beeindruckende Grafiken und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit, damit Sie mit Ihrer Arbeit immer Dimensionen erreichen.

Entdecken Sie bisher unerreichte Performance

Die Dell UltraSharp-Monitore mit PremierColor sind mit Awards ausgezeichnet und sprengen mit ihrer herausragenden Farbleistung die Grenzen der bisherigen Monitortechnologie. Anforderungen von Erstellern digitaler Inhalte werden dadurch erfüllt und UltraSharp-Monitore bieten beeindruckende Farben für Profis, die bei ihrer Arbeit Farbgenauigkeit zu schätzen wissen.

Breites Farbspektrum

Sehen Sie Bilder in bestechenden Farben mit einer breiten Farbabdeckung über professionelle Farbräume hinweg, wie AdobeRGB, sRGB, Rec. 709, sowie mit der breitesten DCI-P3-Farbabdeckung eines professionellen Monitors von 99,8 %. DCI-P3 (mit annähernd 25 % mehr Abdeckung als sRGB) ermöglicht ein breiteres Farbspektrum und wird schnell zum Farbstandard für das Erstellen und Anzeigen von Inhalten.

Außergewöhnliche Farbtiefe

Erhalten Sie beeindruckend gleichmäßige Farbverläufe und hohe Farbgenauigkeit über mehr Schattierungen hinweg mit einer unglaublichen Farbtiefe von bis zu 1,07 Milliarden Farben und echten 10-Bit-Farben.

Präzise Farbe sofort bereitgestellt

Jeder UltraSharp-Monitor wird werkseitig farbkalibriert und mit einem vollständigen Bericht über die Farbkalibrierung ausgeliefert. Nutzer können also darauf vertrauen, von Anfang an mit genauen Farben arbeiten zu können.

Erfassen Sie jede Nuance

Durch die herausragende Auflösung von Dell UltraSharp- und UltraSharp PremierColor-Monitoren können Sie Ihre Arbeitsweise grundlegend verändern. Diese leistungsstarken Displays sind in verschiedenen Größen und Auflösungen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.

Genauere Definition

Durch den professionellen Monitor mit 2K-Mini-LED-Dimmzonen und direkter Hintergrundbeleuchtung kommen Sie in den Genuss eines höheren Kontrasts mit noch mehr Details.

Konsistente, lebendige Farben

Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) liefert konsistente Farben und eine einheitliche Bildqualität über einen weiten Betrachtungswinkel.

Informationen auf einen Blick

Durch eine größere Bildschirmfläche und höhere Auflösung sehen Sie mehr und können effizientes Multitasking betreiben. Dadurch ist UltraSharp der perfekte Monitor für eine höhere Performance.

Immersives Erlebnis

Erleben Sie umfassende und beeindruckende Grafiken auf den geschwungenen Ultrawide-Monitoren. Displays wie der UltraSharp U4919DW - der 49"-Dual-QHD-Monitor - ermöglichen beeindruckende Produktivität, damit Sie mehr erreichen können.

Mehr Platz zum Arbeiten

Die eleganten Monitore werden mit einem kompakten Standfuß und einer durchdachten Kabelführung ausgeliefert. Kabel werden dadurch verborgen und Ihr Arbeitsplatz wird unabhängig davon optimiert, ob Sie ihn zu Hause, im Büro oder in einer Hotdesking-Umgebung einrichten.

Bleiben Sie in Verbindung

Bestimmte Monitore bieten stabile Ethernetkonnektivität mit RJ45-Anschlüssen. Sie sind für die Zukunft gerüstet mit der Thunderbolt-3- oder USB-C-Konnektivität, die ein breites Angebot von Laptops mit bis zu 90 W Strom versorgen kann.

Ein Kabel, viele Anschlussmöglichkeiten

Dank Thunderbolt-3- oder USB-C-Konnektivität können Sie ein einziges Kabel für die Stromversorgung des Geräts und die Übertragung von Daten, Audio und Video nutzen. So wird Kabelsalat vermieden und Hotdesking bzw. das schnelle Wiederanschließen des Geräts nach Meetings ist kinderleicht.

Volle Kraft voraus

Thunderbolt 3 bietet schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten für die optimale Performance.

Schneller Zugriff

Leicht zugängliche Anschlüsse für einen Schnelzugriff befinden sich vorne sowie an der Seite des Monitors und ermöglichen schnelle Verbindungen mit externem Zubehör.

Augenschonend

Schon Sie Ihre Augen mit einem flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, einer Funktion, mit der schädliche Blaulichtemissionen reduziert werden. Die stets aktive integrierte Funktion verringert Blaulichtemissionen und stellt trotzdem eine fortgesetzte Farbgenauigkeit sicher.

Flexibilität für ganztägigen Komfort

Sie können Ihren Monitor ganz nach Bedarf neigen, schwenken, drehen sowie die Höhe anpassen, um länger produktiv zu bleiben.

Einfache Navigation

Ausgewählte Monitore verfügen über einen praktischen Joystick zur einfachen Navigation des OSD-Menüs.

Anpassbar

Passen Sie Ihren Arbeitsplatz dank VESA-kompatibler Halterungen und Ständer beliebig an. Dank der Quick Release-Steckplätze auf der Rückseite rastet der Monitor einfach ein, wodurch sich die Installation schnell und unkompliziert gestaltet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U4924DW - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.5 cm (49")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	5K Dual QHD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2324 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm
Gewicht	16.3 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, PVC-free
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	124.5 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	5K Dual QHD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2324 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	16.3 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	9 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) USB-C 3,2 Gen 2 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream 2 x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out Netzwerk
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	340
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm,200 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	Kabel USB-C auf USB-C - 1 m DisplayPort-Kabel - 1.83 m USB-C auf USB-A Kabel - 1 m HDMI-Kabel - 1.83 m
Kennzeichnung	RoHS,BFR-frei,PVC-free
Schloスタイp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45 W
Stromverbrauch (typisch)	290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:121 cm - Tiefe:26.9 cm - Höhe:40.1 cm - Gewicht:16.3 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:121 cm - Tiefe:26.9 cm - Höhe:52.1 cm - Gewicht:16.3 kg Ohne Fuß - Breite:121 cm - Tiefe:11.2 cm - Höhe:36.6 cm - Gewicht:12.2 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	27.7 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
------------------	--

Herstellergarantie

Service und Support	Premium Panel Exchange
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung