

NTS60L_230V

Nass- Trockensauger



- Nass-Trockensauger mit 60l Edelstahl-Tank
- Automatische Gerätesteckdose bis 2000W Anschlussleistung
- Inklusive 3 Düsen (für zB Teppiche; Glattboden, Fugen und Polster,...)
- 2m Absaugschlauch(ø32mm) und längenverstellbares Stahlrohr
- mit Räder für einen einfachen Transport



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

NTS60L_230V

Nass- Trockensauger



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1400
Kabellänge	4m
Unterdruck in Pa	>18kPa
Bruttogewicht in kg	14,500
Verpackungsbreite in mm	450
Verpackungshöhe in mm	800

Spannung	230V / 50-60Hz
Schutzklasse	IPX4
Schall-Leistungspegel in dB(A)	<80
Nettogewicht in kg	12,700
Verpackungslänge in mm	470
EAN Code	9120058377631

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**