

SB13B16VN_230V

Ständerbohrmaschine



- Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- Bohrtisch höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag
- Zentrierlaser
- Bohrgeschwindigkeitseinstellung über Drehknopf von 350 - 2500 min⁻¹

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter B16 (Ø1-13mm)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SB13B16VN_230V

Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	300
Drehzahl in min-1	350 - 2500
Tischgröße in mm	Ø 170
Bohrspindeldrehzahl in min-1	350 - 2500
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	350
max. Tisch Beladung in kg	20
Schall-Druckpegel in dB(A)	70
Nettogewicht in kg	12,500
Verpackungslänge in mm	490
EAN Code	9120132140250

Spannung	230 V / 50 Hz
Ausladung in mm	105
max. Bohrleistung Stahl in mm	Ø 13
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	270
Säulendurchmesser in mm	48
Schall-Leistungspegel in dB(A)	84
Bruttogewicht in kg	13,500
Verpackungsbreite in mm	365
Verpackungshöhe in mm	260

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**