

ZS560FU_230V

Zylinderschleif- und Bürstmaschine



- stufenlose Zylinderschleifwalzendrehzahl über Potentiometer einstellbar
- stufenloser Vorschub über Potentiometer einstellbar
- Ein- und Auslauftischverlängerung
- stabile Gusskonstruktion des Schleifkörpers
- geschlossenes Untergestell mit Schranksystem
- Einzugsteppichspannvorrichtung über Federsystem
- Verwendung von handelsüblichen Schleifbändern möglich
- Auswahl an optionalen Zylinderschleifwalzen passend für die Maschine
- Bürstfunktion mit geeigneter Walze (ZS560FU_DSW)

Lieferumfang: Schleifband, Untergestell



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZS560FU_230V

Zylinderschleif- und Bürstmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500
Tischgröße in mm	592x505
Absauganschluss in mm	100
max. Werkstückdicke in mm	80
Vorschub	0-3 m/min
Walzendurchmesser in mm	ø132 x 565
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96
Bruttogewicht in kg	154
Verpackungsbreite in mm	690
Verpackungshöhe in mm	1.240

Spannung	230V / 50Hz
Tischverlängerung in mm	582x245
min. Werkstückdicke in mm	5
Schleifbandmaße in mm	3280x78
max. Schleifbreite in mm	560
Walzendrehzahl in min-1	0-1800
Schall-Druckpegel in dB(A)	87
Nettogewicht in kg	118
Verpackungslänge in mm	1.100
EAN Code	9120058377525

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**