

## ESGE-Zauberstab® cordless



- **Bewährte Performance** kombiniert mit maximaler **Bewegungsfreiheit**
- Leistungsstarker, **entnehmbarer Li-Ion Akku**
- Praktische Ladestandanzeige
- Sleep-Funktion: Nach 60 Sekunden ohne Benutzung schaltet sich das Gerät automatisch ab
- Kurzbetriebszeit: 5 Minuten
- Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)
- Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
- Kompatibel mit allen ESGE-Zubehörteilen
- 5 Jahre Garantie (ausgenommen Akku)



- Leistung: 200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- Stufe 1: 8.000 U/min, Stufe 2: 13.000 U/min
- Ladespannung/-strom: 12 V DC/1,85 A
- Akku: Li-Ion-Akku 2.500 mAh 10.8 V
- Maße Gerät (BxTxH): ca. 6,5 x 8,5 x 36 cm
- Maße Ladestation (BxTxH): ca. 7,2 x 8,3 x 25,5 cm
- Kabellänge Ladestation: ca. 135 cm
- Farbe: Schwarz/Weiß
- Gewicht Gerät: ca. 0,67 kg
- Gewicht Ladestation: ca. 0,42 kg
- Material: Kunststoff/Metall
- Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Ladestation



Bestell-Nr.: Weiß 95100/Schwarz 95105

EAN: 40 11689 951008 (Weiß)  
 40 11689 951053 (Schwarz)

UVP: 349,99 €

VE: 4  
 PE: 80

VE-EAN: 40 11689 941009 (Weiß)  
 40 11689 941054 (Schwarz)

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stück inkl. ges. MwSt. (\*= 7 % MwSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stück zzgl. ges. MwSt. (\*= 7 % MwSt.)  
 Geräte, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

© UNOLD AG

**Logistikangaben**

Zolltarif Nummer	85094000	
Steckerart	Eurostecker CEE 7/16	
Kabellänge Ladestation	135	cm
Kabelfarbe	Schwarz	
Schutzklasse	2- Schutzisolation	
Raumgröße		m <sup>2</sup>
Schutzart		
Akkuladezeit	max. 60 Minuten, Laufzeit ca. 20 Minuten	Minuten
Aufheizzeit		Minuten
Lautstärke		
Stromverbrauch in Watt		Watt
Gehäusetemperatur		°C
Kühlmittel		
Backformmaße (LxB/TxH)		cm
Waffelgröße		cm
Papierfiltergröße		
Kaffeetemperatur		°C
Gerätemaße (LxB/Tx H)	Ca. 6,5 x 8,5 x 36	cm
Gerätgewicht	ca. 0,66	kg
Material	Kunststoff/Edelstahl	
Bedienungsanleitung	D/GB	
Verkaufsverp. (LxB/TxH)	ca. 29,6 x 9,2 x 46	cm
Verkaufsverpackung	ca. 1,8 kg	kg
Verpackungssprachen	D/GB	
Verkaufsverpackung Art	Kartonage	
Verkaufsverpackung-Kunststoff	0,005	kg
Verkaufsverpackung-Papier	0,682	kg
Verkaufsverpackung Verbund	0,0005	kg
VE-Einheit (LxB/TxH)	ca. 47 x 37,5 x 31	cm
VE-Einheit netto	ca. 5,7	kg
VE-brutto	ca. 12,7	kg
Palette Stück	80	Stück
Palette Verkaufseinheit (VE)	20	VE
Palette Lagen	5	Stück
Palette Lage Stück	16	Stück
Palette Lage Verkaufs. (VE)	4	VE
Palette Gewicht kg	ca. 290	kg
Palettenmaße cm	ca. 80 x 120 x 170	cm
Container 20'		Stück
Container 40'		Stück
Container 40'HC		Stück
GS		
RoHS		
CE		
VDE		
WEEE		
Pah		
LFBG		