


KUNZER

Qualität verbindet

PL-082

Arbeitslampe mit COB-Technik



Beschreibung:

- Lichtstrom: Arbeitslicht: 600 lm
Kopfstrahler: 120 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 2,5 Std.
Kopfstrahler: 6 Std.
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Akku: 3,6 V Li-Ion, 2.500 mAh
- Schutzklasse: IP54
- Magnet im Fußteil
- Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
- 180° schwenkbar und 180° drehbar
- Dimmfunktion
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Rote Kontrollleuchte wird grün, wenn die Lampe geladen ist.



Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder von dem Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Leuchte von Wärmequellen fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von brennbaren Gasen oder Staub.
- Die Leuchte dient als robuste, kompakte und einfach zu bedienende mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die damit verantwortlich umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Laden Sie die Lampe nur mit Originalzubehör.



ACHTUNG:

Wärmeentwicklung. Lampe im Betrieb nicht abdecken.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte, um Augenschäden zu vermeiden.

Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!


Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!




Entsorgung:

Elektroaltgeräte und Batterien enthalten sowohl wertvolle Ressourcen, die durch Recycling weiter genutzt werden können, als auch Schadstoffe, welche bei unsachgemäßer Entsorgung zu großen Umweltproblemen führen können. Aus diesem Grund sind Verbraucher*innen gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Batterien getrennt voneinander ordnungsgemäß im Handel oder den gemeindlichen Sammelstellen zu entsorgen.




Schritt 1

Entfernen Sie die Schrauben X5 und die Aufkleber.



Schritt 2

Trennen Sie die Ober- und Unterschale.



Schritt 3

Entfernen Sie die Batterie und die PCBA.