

AOC U32E2N(U32E2N)

AOC U32E2N - LED-Monitor - 80 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz



Der U32E2N verfügt über ein an 3 Seiten rahmenloses 31,5" VA/3FL-Panel mit UHD 4K-Auflösung, so dass der Benutzer mehr Bildschirminhalte zur gleichen Zeit sehen kann - und das bei schärferen Details und brillanteren Bildern. Dieses Modell steckt voller praktischer Funktionen und bietet alles, was der professionelle Anwender von heute braucht. Dazu gehören breite Betrachtungswinkel von 178°/178°, eingebaute Lautsprecher und HDMI- und DP-Kompatibilität. Außerdem sind ein neigbarer Standfuß, ein automatischer Quelleneingang und augenfreundliche Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Mode vorhanden.

Verkaufsgründe

- Rahmenloses Design
- MVA Panel
- UHD
- Integrierte Lautsprecher
- Flicker Free
- Low Blue Light-Modus

Produktmerkmale

Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.

MVA Panel

Das MVA-Panel (Multi-Domain Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

UHD

Die 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixel - was dem Vierfachen eines Full-HD-Displays entspricht - erzeugt eine Pixeldichte, die brillant scharfe Bilder mit feinsten Details liefert.

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

Low Blue Light-Modus

Kurzweiliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U32E2N - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.9 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB,77% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.482 cm x 25.381 cm x 52.281 cm
Gewicht	8.34 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB,77% Adobe RGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, grenzenlos, 3 Side Borderless Design
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.482 cm x 25.381 cm x 52.281 cm - mit Fuß
Gewicht	8.34 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2
----------------	-----------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5.5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	44 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:71.482 cm - Tiefe:25.381 cm - Höhe:52.281 cm Ohne Fuß - Breite:71.482 cm - Tiefe:5.571 cm - Höhe:42.524 cm
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	82 cm
Transporttiefe	18.7 cm
Transporthöhe	54.6 cm
Transportgewicht	11.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung