


AOC I1601P(I1601P)

AOC I1601P - LED-Monitor - 39.5 cm (16") (15.6" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 220 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 4 ms - USB-C - Schwarz



Der AOC I1601P ist ein superleichter, tragbarer 15,6" FHD-Monitor mit USB-C-Anschluss und optionalem USB DisplayLink, die zum Schutz mit einer praktischen Abdeckung versehen sind. Das IPS-Weitwinkel-Display wiegt nur 800 Gramm und verfügt über ein schlankes, elegantes Design. Der Zugriff auf das OSD über das AOC i-Menu ist ganz einfach, und für den maximalen Komfort wechselt es dank der Auto-Pivot-Funktion vom Quer- zum Hochformat.

## Verkaufsgründe

Eine tragbare und elegante Lösung  
Ultraleichtes Aluminium-Design  
Lösung mit nur einem Kabel und USB-C + USB-DisplayLink  
Smart-Cover  
IPS-Panel  
Full HD-Auflösung  
Auto-Pivot

## Produktmerkmale

### Eine tragbare und elegante Lösung

Der I1601 sieht großartig aus und ist dank seines Rahmens aus Metalllegierung besonders robust. Mit einer Dicke von nur 8,5 mm und einem ultra-leichten Gewicht von 800 g ist das Mitnehmen zur Arbeit oder Uni ganz einfach. Die Größe eignet sich auch für die meisten Notebook-Taschen.

### Ultraleichtes Aluminium-Design

Praktische Konnektivität, umfassende Produktivität und extreme Tragbarkeit in nur 800 Gramm, mit einem schlanken Design und einer Aluminiumrückseite. Dank des geringen Gewichts und der handlichen Größe können Sie immer und überall effizient arbeiten - ohne große Umstände.

### Lösung mit nur einem Kabel und USB-C + USB-DisplayLink

Mehr Bildschirmfläche ist nur ein Kabel entfernt. Dank des Hybridanschlusses können Sie Ihren Laptop ganz einfach mit dem tragbaren Monitor verbinden. Konkret: Wenn Ihr Laptop einen USB-C-Anschluss hat, der mit DP Alt kompatibel ist, können Sie USB-C nutzen. Wenn nicht, können Sie über USB eine Verbindung mit der DisplayLink-Technologie im tragbaren Monitor herstellen.

### Smart-Cover

Das zugehörige Smart-Cover schützt den Monitor in der Tasche sowie bei der Arbeit vor Schmutz und Beschädigungen. Bei der Benutzung des Monitors dient das Cover als flexibler Bildschirmhalter, der im Hoch- oder Querformat genutzt werden kann.

### IPS-Panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.

### Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.

### Auto-Pivot

Diese Funktion passt die Ausrichtung des Monitors automatisch an den Bildschirminhalt an (dazu muss die mitgelieferte AOC i-Menu-Software aktiviert werden).

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC I1601P - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.5 cm (16")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (16")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	8 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9

Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Farbraum	64% sRGB
Eingangsanschlüsse	USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Gewicht	800 g
Kennzeichnung	HF
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse D
Diagonalabmessung	39.5 cm (16")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	262.000 Farben
Farbraum	64% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spa
Besonderheiten	8-bit Farbtiefe
Farbe	Schwarz
Gewicht	800 g

## Konnektivität

Schnittstellen	USB-C/DisplayPort Alt Mode
----------------	----------------------------

## Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	5/+25

## Verschiedenes

Kennzeichnung	HF
---------------	----

## Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	8.4 cm
Transporttiefe	44.2 cm
Transporthöhe	29.5 cm
Transportgewicht	1.75 kg

## Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung