

AOC U27P2CA(U27P2CA)

AOC U27P2CA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 4 ms
- 2xHDMI,DisplayPort,USB-C



Der U27P2CA steckt voller Merkmale, die dem modernen Profi helfen, seine Produktivität voll auszuleben. Der 27" große IPS/3FL-Bildschirm bietet Ultra HD 4K-Auflösung und 350 cd/m² Helligkeit in einem schlanken, eleganten und an 3 Seiten randlosen Design. Neben den breiten Betrachtungswinkeln von 178°/178° und einem USB 3.2-Hub ist die Möglichkeit zum Neigen und Schwenken sowie zum Anpassen der Höhe gegeben, so dass immer die ideale Position gefunden werden kann. Außerdem ist der Monitor mit HDMI und DP kompatibel.

Verkaufsgründe

- Ultra HD
- Ergonomie
- IPS-Panel
- Schwenkfunktion
- Rahmenloses Design
- Integrierte Lautsprecher
- USB Hub
- Low Blue Light
- Flicker Free

Produktmerkmale

Ultra HD

Die 4K-Ultra-HD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixel - was dem Vierfachen eines Full-HD-Displays entspricht - erzeugt eine Pixeldichte, die brillant scharfe Bilder mit feinsten Details liefert.

Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.

IPS-Panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.

Schwenkfunktion

Dank der Schwenkfunktion ist der Monitor vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinanderstehen.

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

USB Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

Low Blue Light

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U27P2CA - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub,USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	112% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI,DisplayPort,USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.36 cm x 20.01 cm x 39.45 cm
Gewicht	7.1 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m ²
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	112% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

OSD-Sprachen	Tschechisch,Chinesisch (tradionell),Chinesisch (vereinfacht),Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Portugiesisch,Polish,Finnisch,Schwedisch,Russisch,S
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.36 cm x 20.01 cm x 39.45 cm - mit Fuß
Gewicht	7.1 kg

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	360
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m USB-C Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:61.36 cm - Tiefe:20.01 cm - Höhe:39.45 cm - Gewicht:7.1 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:61.36 cm - Tiefe:20.01 cm - Höhe:54.45 cm - Gewicht:7.1 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	9.6 kg
------------------	--------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung