

AOC Value-line CU34V5C/BK(CU34V5C/BK)

AOC Value-line CU34V5C/BK - V5 series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarz



Der AOC CU34V5C ist mit einem gebogenen 34-Zoll-VA-Panel mit Ultrawide-QHD-Auflösung im Format 21:9 für ein beeindruckendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse ausgestattet, das Sie nach Bedarf neigen und in der Höhe verstellen können. Er ist bereit, Ihre Produktivität mit USB-C mit Power Delivery bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern und bietet außerdem Picture by Picture MultiView für komplexes Multitasking.

Verkaufsgründe

WIDE QHD (WQHD) Auflösung
VA-Panel
Leistungsabgabe 65 W
Flimmerfrei
Blauarmes Licht
1500R gebogen
Rahmenloses Design
Höhenverstellbarer Standfuß
VESA-Halterung
100 Hz Bildwiederholfrequenz
1 ms MPRT - Reaktionszeit für bewegte Bilder
Bild für Bild (PBP)
FreeSync

Produktmerkmale

WIDE QHD (WQHD) Auflösung

Mit einer Auflösung von 3440 x 1440 bietet Wide Quad HD (WQHD) eine hervorragende Bildqualität und gestochen scharfe Bilder, die jedes Detail erkennen lassen. Das Breitbildformat 21:9 eignet sich perfekt zum Ansehen von Filmen im Großformat oder zum Eintauchen in ein Spiel und bietet mehr Platz, wenn es Zeit zum Arbeiten ist. Echte 8-Bit-Farben bieten eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.

VA-Panel

VA-Panels (Vertical Alignment) zeigen tiefere Schwarztöne und einen hohen Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

Leistungsaufnahme 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die eine schnelle Datenübertragung, ein Bildschirmsignal und eine Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges schlankes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65 W, mit der herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops aufgeladen werden können.

Flimmerfrei

Die AOC Flicker-Free-Technologie nutzt ein DC (Direct Current) Backlight-Panel, das flackernde Lichtpegel reduziert. Die Belastung der Augen und die Ermüdung des Auges werden auf ein Minimum reduziert, so dass Sie lange, intensive Gaming-Sessions in aller Ruhe genießen können!

Niedriges blaues Licht

AOC Lowblue Light schützt Sie vor schädlichem blauen Licht, das bei langen Spielesessions nachweislich zu Augenbelastung, Kopfschmerzen und Schlafstörungen führt. Die Lowblue Light-Funktion reduziert die schädlichen Wellenlängen, ohne die Farbkomposition zu beeinträchtigen, so dass Sie sich keine Sorgen mehr um Augenschäden machen müssen.

Lautsprecher

Dank der integrierten Lautsprecher können Sie sich problemlos mit Familie, Freunden und Kollegen unterhalten. Bei Filmen, Musik, Spielen und mehr genießen Sie hochwertigen Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

USB-Hub

Integrierte USB-Hubs in den AOC-Monitoren sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Praktikabilität auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlich angebrachten Anschlüsse sind leicht zu erreichen, ohne dass Sie sie sehen müssen. So müssen Sie keine Zeit damit verschwenden, die Rückseite eines PC-Gehäuses nach einem freien USB-Anschluss zu durchsuchen.

1500R gebogen

Das geschwungene Design umschließt Sie und stellt Sie in den Mittelpunkt des Geschehens und sorgt für ein intensives Spielerlebnis.

Rahmenloses Design

Das rahmenlose Design sieht nicht nur modern und attraktiv aus, sondern ermöglicht auch nahtlose Multimonitor-Konfigurationen. Ihr Cursor bzw. Ihre Fenster gehen nicht mehr in den dunklen Abgründen der Einfassungen verloren, wenn mehrere Bildschirme nebeneinander aufgestellt werden.

Höhenverstellbarer Ständer

Erhöhen oder senken Sie den Bildschirm,um ihn an die Körpergröße und die Sitzposition jedes Einzelnen anzupassen. Der einfach zu verstellende Standfuß sorgt für stundenlangen Komfort.

VESA-Halterung

Die Ergo Base Ständer von AOC bieten Vielseitigkeit,Stabilität und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket. Möchten Sie aber trotzdem Ihre Wandhalterung oder Ihr Multi-Monitor-Setup mit Tischhalterungen verwenden? VESA-Halterungen bieten Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit der VESA-Halterungsoption können Sie Ihre Monitore mit Hilfe von Halterungen und Ständern von Drittanbietern überall dort anbringen,wo Sie sie haben möchten:auf dem Kopf,im Pivot-Modus oder übereinander.

100 Hz Bildwiederholfrequenz

Rüsten Sie sich mit einer doppelt so hohen Bildwiederholfrequenz wie andere Monitore aus,und verabschieden Sie sich von stotternden Bildern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf und flüssig wiedergegeben,sodass Sie Ihre Aufnahmen genau ausrichten und Hochgeschwindigkeitsrennen in ihrer ganzen Pracht genießen können.

1 ms MPRT - Reaktionszeit für bewegte Bilder

MPRT ist die Abkürzung für "Moving Picture Response Time". Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die verkürzte Zeit,in der ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird,werden "Geisterbilder" und "Unschärfe"-Effekte reduziert,was zu einem reibungsloseren,"flüssigeren" Spielerlebnis führt.

Bild für Bild (PBP)

Picture by Picture ist eine Funktion,die es Ihnen ermöglicht,mehrere Quellen (z. B. von Ihrem Laptop und Desktop-PC) gleichzeitig zu nutzen und auf demselben Bildschirm anzuzeigen. Die übersichtliche Darstellung gibt Ihnen mehr Kontrolle und steigert Ihre Effizienz beim Streamen,Arbeiten und Spielen erheblich.

FreeSync

Die AMD FreeSync Technologie sorgt dafür,dass die Bildwiederholfrequenz von Grafikprozessor und Monitor synchronisiert wird,was ein flüssiges,ruckelfreies Spielerlebnis ermöglicht. Sie werden die geringe Eingabeverzögerung zu schätzen wissen,wenn Sie in schnellen Spielen die beste Bildqualität wünschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Value-line CU34V5C/BK - V5 series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub,USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray),1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Adobe RGB (CIE 1976),101% NTSC (CIE 1976),121% sRGB (CIE 1931),90% Adobe RGB (CIE 1931),90% DCI-P3 (CIE 1931),85% NTSC (CIE 1931),116% sRGB (CIE 1976),93% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI,DisplayPort,USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfreie Härte H6
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.81 cm x 25 cm x 52.73 cm
Gewicht	9.34 kg
Kennzeichnung	HDCP 2.2
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.7
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Adobe RGB (CIE 1976),101% NTSC (CIE 1976),121% sRGB (CIE 1931),90% Adobe RGB (CIE 1931),93% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray),1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfreie Härte H6
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch,Kroatisch,Chinesisch (tradionell),Chinesisch (vereinfacht),Ukrainisch,Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Portugiesisch,Polish,Finnisch,Schwedisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie,PBP,Low Blue Light-Technologie,an 3 Seiten rahmenlos,PIP-Support
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.81 cm x 25 cm x 52.73 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	9.34 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 USB-C 3,2 Upstream (DisplayPort Alt Mode,Daten,Leistung bis zu 65 W) 4 x USB Downstream Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Drehung,Neigung
Neigungswinkel	3/21
Schwenkwinkel	56
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.8 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:80.81 cm - Tiefe:25 cm - Höhe:52.73 cm - Gewicht:9.34 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:80.81 cm - Tiefe:25 cm - Höhe:39.73 cm - Gewicht:9.34 kg Ohne Fuß - Breite:80.81 cm - Tiefe:9.99 cm - Höhe:36.53 cm
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	107.1 cm
Transporttiefe	18.9 cm
Transporthöhe	50 cm
Transportgewicht	11.75 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung