

FRS 7 XWP

Art. No. 2016 – 8 Ω




6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Optimiert für kleine geschlossene und Bassreflexgehäuse. Hohe Leistungs- und Hubreserven für gute Wiedergabequalität auch im Bassbereich.

Zubehör: passend für Gitter FRS 7 (Art. Nr. 2312)

6.5 cm (2.5") full-range speaker with balanced frequency response and very good highs. Especially suitable as built-in speaker for music reproduction and as driver for column speakers. Optimized for small closed and bassreflex enclosures. High reserves regarding power and cone movement for good audio quality, even in the bass range.

Accessories: suitable for Grille FRS 7 (Art. No. 2312)



FRS 7 XWP – 8 Ohm

18.11.2022



Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power (DIN IEC 60268-5)	10 W
Impedanz	
Impedance	8 Ω
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	81 dB (1 W/1 m)
Übertragungsbereich (–10 dB)	
Frequency response (–10 dB)	fu–20000 Hz
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	100 Hz
Grenzauslenkung x_{mech}	
Excursion limit x_{mech}	5,0 mm
Obere Polplattenhöhe	
Height of front pole-plate	3 mm
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	20,38 mm
Wickelhöhe	
Height of winding	8,8 mm
Anschluss	
Terminal	2,8 x 0,5/2,8 x 0,5 mm
Gewicht netto	
Net weight	0,360 kg

*) für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)
for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)

Directivity pattern

