


## Bügeleisen Digital LCD #X9760

### Bedienungsanleitung



#### Bedienung:

Zuerst stellen sie das Bügeleisen auf den Metallständer und legen es auf die Wärmedämmung oder auf eine wärmeunempfindliche Oberfläche ab.

Bügeleisen einstecken und AN/AUS Schalter betätigen, dadurch beginnt das Bügeleisen zu heizen. Temperatur geht von 100-220°C (212-428°F).

Die Einstellungen nehmen Sie über die Temperaturtasten vor.

Durch gedrückt halten der AN/AUS Taste für 3 Sekunden, umstellen zwischen °C und °F.

**Hinweis:** Bitte stellen Sie immer sicher, dass das Bügeleisen in der dafür vorgesehenen Vorrichtung plaziert ist.

#### Status LED:

Die Status LED leuchtet durchgehend während des Aufheizens.

Die Status LED blinkt, wenn sie die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet die LED ab.

#### Produktmerkmale:

- Exakte Temperaturkontrolle. **100-220°C** (212-428°F)
- Digitale Temperaturanzeige
- Anzeige in °C und °F
- Perfekt für alle Schruppschläuche und Bügelfolien geeignet
- Optimierte Bügeleisenform für erleichterndes bügeln
- Keine Kratzer durch Teflonbeschichtung
- Ergonomischer Bügeleisengriff