



TECHNISCHE DATEN ALLGEMEIN  
TECHNICAL DATA GENERAL

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR  
LITHIUM-ION BATTERY



>80% KAPAZITÄT NACH 500 LADEZYKLEN  
>80% CAPACITY AFTER 500 CYCLES



STANDARDHALTER (KS-2140) & OHNE LADEGERÄT  
STANDARD HOLDER (KS-2140) & WITHOUT CHARGER



SIGNALLICHT ROT/GELB/GRÜN  
SIGNAL LIGHT RED/YELLOW/GREEN



**110** GRAMM (OHNE HELMHALTER)  
GRAMS (WITHOUT HELMET-CLIPS)



**IP68** SCHUTZKLASSE  
PROTECTION CLASS



**<3** STUNDEN LADEZEIT  
HOURS CHARGING TIME



**420 LUMEN BOOSTMODUS (30 SEK.)**  
**420 LUMEN BOOST MODE (30 SEC.)**




GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF  
GLASS FIBRE REINFORCED PLASTIC



SIGNALLICHT  
SIGNAL LIGHT



## 6003 PERFORMANCE




<p>LICHTSTROM LUMINOUS FLUX</p> <p>LEUCHTDISTANZ LIGHTING RANGE</p> <p>LEUCHTZEIT LUMINOUS TIME</p>	<p><b>70</b> LUMEN LUMENS</p> <p><b>55</b> METER METERS</p> <p><b>10-30</b> STUNDEN HOURS</p>	<p>SCHALTSTUFEN LIGHT MODES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOTLICHTMODUS EMERGENCY MODE</li> <li>• ARBEITSMODUS WORKING MODE</li> <li>• ARBEITSMODUS+ WORKING MODE+</li> <li>• BOOSTMODUS BOOST MODE</li> </ul>
---	---	---

OPTIK #1 OPTIC #1 FLÄCHENLINSE AREA LENSE

OPTIK #2 OPTIC #2 DISTANZLINSE DISTANCE LENSE

KS-6003

## 6003 POWER




<p>LICHTSTROM LUMINOUS FLUX</p> <p>LEUCHTDISTANZ LIGHTING RANGE</p> <p>LEUCHTZEIT LUMINOUS TIME</p>	<p><b>260</b> LUMEN LUMENS</p> <p><b>200</b> METER METERS</p> <p><b>2,5-10</b> STUNDEN HOURS</p>	<p>SCHALTSTUFEN LIGHT MODES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOTLICHTMODUS EMERGENCY MODE</li> <li>• ARBEITSMODUS WORKING MODE</li> <li>• POWERMODUS POWER MODE</li> <li>• BOOSTMODUS BOOST MODE</li> </ul>
---	--	---


OPTIK #1 OPTIC #1 FLÄCHENLINSE AREA LENSE


OPTIK #2 OPTIC #2 DISTANZLINSE DISTANCE LENSE


KS-6003-DUO




**SINGLE CHARGER** 




 AC 110 - 230V  
50/60Hz (EU)



 **80** GRAMM  
GRAMMS


 **KS-5300**





**6x**




 AC 110 - 230V  
50/60Hz  
 DC 12V/24V  
365 mm (B/W)  
110 mm (T/D)  
225 mm (H/H)



 **4** KILOGRAMM  
KILOGRAMMS


 **LÄDT BIS ZU 6 LEUCHTEN DER STANDARD-SERIE**  
CHARGES UP TO 6 STANDARD-SERIES LAMPS


 **KS-5006-AC-STD**  
**KS-5006-DC-STD**


**10x**




 AC 110 - 230V  
50/60Hz  
 605 mm (B/W)  
110 mm (T/D)  
225 mm (H/H)



 **7** KILOGRAMM  
KILOGRAMMS


 **LÄDT BIS ZU 10 LEUCHTEN DER STANDARD-SERIE**  
CHARGES UP TO 10 STANDARD-SERIES LAMPS


 **KS-5510-STD**


**25x**




 AC 110 - 230V  
50/60Hz  
 605 mm (B/W)  
110 mm (T/D)  
525 mm (H/H)



 **14** KILOGRAMM  
KILOGRAMMS


 **LÄDT BIS ZU 25 LEUCHTEN DER STANDARD-SERIE**  
CHARGES UP TO 25 STANDARD-SERIES LAMPS


 **KS-5525-STD**


**35x**




 AC 110 - 230V  
50/60Hz  
 865 mm (B/W)  
110 mm (T/D)  
660 mm (H/H)



 **22** KILOGRAMM  
KILOGRAMMS


 **LÄDT BIS ZU 35 LEUCHTEN DER STANDARD-SERIE**  
CHARGES UP TO 35 STANDARD-SERIES LAMPS


 **KS-5535-STD**


**54x**



 AC 110 - 230V  
50/60Hz  
 740 mm (B/W)  
110 mm (T/D)  
1030 mm (H/H)

 **40** KILOGRAMM  
KILOGRAMMS

 **LÄDT BIS ZU 54 LEUCHTEN DER STANDARD-SERIE**  
CHARGES UP TO STANDARD-SERIES LAMPS

 **KS-5554-STD**