



SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

Interior dimensions
Dimensions intérieures L20.5" x W11.3" x H7.5"
L521mm x W287mm x H191mm

Exterior dimensions
Dimensions extérieures L22.0" x W14.0" x H9.0"
L559mm x W356mm x H229mm

Weight | Poids 11.6 lbs | 5.3 kg

Lid depth
Profondeur du couvercle 2.1" | 53mm

Base depth
Profondeur de la base 5.4" | 137mm

Max buoyancy
Flottabilité maximum 58 lbs | 26.4 kg

Temperature range
Plage de températures Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)

Airline cabin carry-on
Bagage de cabine Yes | Oui

Watertight | Étanche Yes - IP67 | Oui - IP67

Warranty | Garantie Conditional lifetime guarantee | Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS

 **IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF**
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU


 **IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF**
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

 **ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT**
SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT

 **ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST**
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE
48cm (19") min.

 **ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION**
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION

 **ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL**
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE

 **MIL-STD-810F - IMMERSION**
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION
1 meter (3.28 ft)

MATERIALS | MATÉRIAUX

Case Shell – NK-7 High Impact Polypropylene
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Latches – Nylon 66
Fermoirs - Nylon 66

Handle – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

Purge Valve – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers
Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

Pins/Hardware – 304 Stainless Steel
Tiges/quincaille - Acier inoxydable 304

Gasket – EPDM
Joint d'étanchéité - EPDM

Backing plate – NK-7 High Impact Polypropylene
Plaque de fixation - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Pull handle – Polycarbonate + ABS | Nylon | TPE
Poignée - Polycarbonate + ABS | Nylon | TPE

Wheels – Polyurethane | Polycarbonate
Roues - Polyuréthane | Polycarbonate

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Reinforced Metal Padlock Holes | Oeillets pour cadenas renforcés en acier inoxydable
- 5 - Shoulder Strap Attachment | Sangle d'épaule détachable
- 6 - Stackable | Empilable
- 7 - 2-Stage Retractable Handle | Poignée rétractable à 2 réglages
- 8 - Polyurethane Wheels | Roues en polyuréthane
- 9 - Spring Loaded Top Handle | Poignées avec ressorts
- 10 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 11 - Integrated Lid Stay | Couverture à cran de retenue
- 12 - Removable Lid | Couverture amovible
- 13 - Top and Bottom Panel Mount | Panneau intégré haut et bas
- 14 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 15 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES



Black
Noir

Graphite
Graphite

Olive
Olive

Orange
Orange

Silver
Argent

Yellow
Jaune

Blue
Bleu

Red
Rouge

AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



Multilayer Cubed Foam
Mousse en cube multicouches



Padded Divider
Séparateurs coussinés



Aluminum Panel
Ensemble de panneaux en aluminium



Lexan Panel
Ensemble de panneaux en Lexan



TSA Approved Padlock
Cadenas TSA



Shoulder Strap
Sangle d'épaule

CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE



Custom Printing
Impression personnalisée



Custom Label
Étiquette personnalisée



Custom Foam
Mousse personnalisée



Custom Panel
Panneau personnalisé