

# BATTERIELADEGERÄT 15 A FÜR WASSERFAHRZEUGE

*Das M15 eignet sich für die schnelle und effektive Aufladung einer breiten Palette von maritimen Batterien.*

## **ROBUST UND FLEXIBEL**

Das M15 ist das perfekte 15-A-Batterieladegerät für alle Bootsbesitzer. Es besitzt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich eines Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Flüssig- und Ca/Ca-Batterien, sowie einen Temperatursensor zur Optimierung des Ladevorgangs bei von +25 °C abweichenden Temperaturen. Es besitzt auch einen Lithium\* Modus für Lithium\* Batterien. Im Lieferumfang des M15 ist ein langes 4-m-Kabel mit M10 Ringkabelschuhen enthalten, um die Bootsinstallation zu erleichtern. \*) 12-V-Lithiumbatterien (LiFePO<sub>4</sub>, Li-Fe, Li-iron, LFP)

## **PRAKTISCH UND EINFACH ZU BEDIENEN**

Das M15 ist ein praktisches und einfach zu bedienendes Ladegerät mit einem leicht verständlichen Display. Es ist funkenfrei, verpolungssicher und kurzschlussfest, und hat 5 Jahre Garantie.

- Spezieller Lithium\*-Modus
- Kompatibel mit Batterien von 28 Ah bis 300 Ah (Lithium\*: 20 Ah bis 280 Ah)
- Recond-Programm für tiefentladene Batterien
- AGM-Programm für AGM Batterien
- Vollautomatisch und einfach zu bedienen Einfach anzuschließen, funkengeschützt und verpolungssicher
- Kompaktes, robustes Design
- Schutzart IP44 für den Einsatz im Freien
- Keine schädlichen galvanischen Ströme
- 5 Jahre Garantie

M15



#### TECHNISCHE DATEN

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| EINGANG             | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.8 A                                  |
| AUSGANG             | 14.4/14.7/13.8/15.8 V, 15 A                                   |
| BATTERIETYPEN       | 12 V: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO <sub>4</sub>                  |
| BATTERIEKAPAZITÄT   | 28-300 Ah, Bleibatterien.<br>20-280 Ah, LiFePO <sub>4</sub> . |
| RÜCKENTLADESTROM*   | Weniger als 2 Ah/Monat                                        |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -20 °C bis +50 °C                                             |
| BATTERIECHEMIE      | Blei-Säure, Lithium-Ionen                                     |
| IP-KLASSE           | IP44                                                          |
| GARANTIE            | 5 Jahre                                                       |

\*) Der Rückentladestrom ist der Strom, um den sich die Batterie entlädt, wenn das Ladegerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK-Ladegeräte haben einen sehr niedrigen Rückentladestrom.

#### GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

CTEK