



# Einhell

## EXPERT

Schmutzwasserpumpe

**GE-DP 7535 N LL ECO**

**Art.-Nr.: 4181600**

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673364

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7535 N LL ECO 2-in-1 ist vielseitig einsetzbar. Sowohl Klar- als auch Schmutzwasser bis 3,5 cm Korngröße sind kein Problem. Mit 750 Watt Leistung schafft sie 18.500 L/h und bis zu 9 m Förderhöhe. Sie ist energieeffizient dank ECO-Power. Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz und Gleitringdichtung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Die Pumpe ist flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb. Das Absaugniveau ist in 4 Stufen durch einfaches Drehen einstellbar. Ein Pumpenstart ist ab 15 mm Wasserhöhe möglich. Der Lieferumfang enthält einen Quick-Connector und einen Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG.

## Ausstattung

- 2-in-1-Kombipumpe für Klar- und Schmutzwasser
- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Schmutzwasser: bis 35 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser
- Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
- Schwimmerschalter für einfaches Einstellen der Pumpenstarthöhe
- Dauerlaufmodus bei senkrechtem Schwimmerschalter
- Trockenlaufschutz zur Vermeidung von Schäden
- Pumpenstart bereits ab 15 mm Wasserhöhe möglich
- ECO-Power: mehr Fördermenge bei weniger Stromverbrauch
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Tragegriff zum einfachen Transport
- Kabelaufwicklung zum sauberen Verstauen
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG
- Inkl. Quick-Connector zum schnellen Schlauchwechsel



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	750 W
- Max. Fördermenge	18500 L/h
- Max. Förderhöhe	9 m
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Schlauchanschluss	47,8mm (1 1/2" AG)
- Netzleitung	1000 cm   H07RN-F

## Logistische Daten

- Produktgewicht	5.7 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	7.9 kg
- Maße Einzelverpackung	320 x 246 x 368 mm
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18 kg
- Maße Exportkarton	520 x 335 x 380 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	924   1848   2212

