

Funk-Entstörfilter


im ovalen Metallgehäuse

Radio-Interference Suppression Filters

encapsulation: oval metal case

Filtres d'antiparasitage

boîtier métallique ovale




Nennstrom Rated current Courant nominal	Nennkapazität Rated capacitance Capacité nominale	Nenninduktivität Rated inductance Inductance nominale	Abmessungen Dimensions I	Teile-Nr. Part number Référence
2 A	0,12µF + 2 x 2400 pF X1Y2	2 x 2 mH	53	F012-000/000*
2 A	0,24µF + 2 x 2400 pF X1Y2	2 x 2 mH	73	F012-050/000
4 A	0,12µF + 2 x 2400 pF X1Y2	2 x 2 mH	53	F012-000/060*
4 A	0,24µF + 2 x 2400 pF X1Y2	2 x 2 mH	73	F012-050/060
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage Other values upon request / D'autres capacités et inductances sur demande				

Nennspannung: AC 110/250 V 50/60 Hz
 Kapazitätsabweichung: ± 20%
 Kondensatorenklasse: X1Y2
 Induktivitätsabweichung: -30% / +50%
 Ausführung: Metallrohr mit Lasche
 Klimakategorie: 25/100-C nach IEC 60068-1
 Anschlüsse: Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm², (AWG)
 Anschlussenden abisoliert
 mit Entladewiderstand 1 MΩ bzw. 2,2 MΩ


Rated voltage: AC 110/250 V 50/60 Hz
 Capacitance tolerance: ± 20%
 Capacitor class: X1Y2
 Inductance tolerance: -30% / +50%
 Encapsulation: metal tube with fixing lug
 Climatic category: 25/100-C to IEC 60068-1
 Connections: copper wire H05V-K 0.5 mm², (AWG)
 ends stripped
 discharge resistor 1MΩ or 2.2 MΩ

Tension nominale: c.a. 110/250 V 50/60 Hz
 Tolérances des capacités: ± 20%
 Classes des condensateurs: X1Y2
 Tolérances des inductances: -30% / +50%
 Boîtier: tube métallique avec étrier
 Catégorie climatique: 25/100-C selon IEC 60068-1
 Connexions: fil cuivre H05V-K 0,5 mm² (AWG)
 fins dénudées
 Exécution spéciale: résistance de décharge 1MΩ ou 2,2 MΩ

Prüfzeichen:  EN 133 200 * 
 Approvals:
 Homologations:



F012-000/000



F012-050/060

Einfügungsdämpfung (Richtwerte)
 Messung im 50Ω-System

Insertion loss (approx. values)
 measured in 50Ω-system

Affaiblissement d'insertion
 (valeurs indicatives)
 Mesurage dans le circuit 50Ω