

Marine handheld radio VHF  
**Marine-Handfunkgerät UKW**

# stabo RTM 100

TX: 156,000-162,000 MHz

RX: 156,000-163,275 MHz

**IP X7**

wasserdicht / waterproof

Abb. Originalgröße



- Seefunkbänder / Channel groups: International, USA, Canada
- NOAA Wetter-Kanäle / Weather channels
- 3/1 W Sendeleistung / Transmission power
- Notrufkanal / Emergency channel 16
- Programmierbarer Anrufkanal / Programmable call channel
- Kanalspeicher / Channel memories
- Scan-Funktion / Scan function
- TAG Suchlauffunktion/TAG scan function
- Zwei-/Dreikanalsuchlauf / Dual/Tri Watch
- Drain-Effekt durch Vibration / Vibration Draining Function
- Energiesparfunktion / Power save
- Tastatursperre / Key lock

**Lieferumfang/Scope of supply:**

Marine-Handfunkgerät / Marine handheld radio  
Antenne / Antenna  
5 NiMH Akkuzellen / Rechargeable batteries (AAA), 850 mAh  
USB-Ladekabel / USB charging cable  
DC-Zigarettenanzünderstecker / DC cigarette lighter plug  
AC-Netzteil / AC wall charger  
abnehmbarer Gürtelclip / Detachable belt clip  
Handschlaufe / Hand strap  
Kurz-Bedienungsanleitung / Quick start guide, DE/EN



Art.-Nr. 01145

Bedienungsanleitung  
User Manual  
stabo RTM-100



Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. Errors and technical modifications reserved, pictures may vary. Copyright © 03/2020 stabo Elektronik GmbH  
stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchwiese 16 · Telefon +49 (0) 5121 7620 -10 · Telefax +49 (0) 5121 516847  
Internet: [www.stabo.de](http://www.stabo.de) · e-mail: [info@stabo.de](mailto:info@stabo.de)