

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002573

AENOR certifica que | AENOR certifies that

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

Domicilio social / Registered office	31, RUE PIERRE MENDES – EYBENS 38050 GRENOBLE CEDEX 9 (Francia)
suministra / supplies	Dispositivos de detección de defecto por arco eléctrico / Arc fault detection devices
conformes con / in compliance with	UNE-EN 62606:2014 (EN 62606:2013) UNE-EN 62606:2014/A1:2018 (EN 62606:2013/A1:2017)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Camino BARRANQUET, 57 46133 MELIANA (Valencia/València - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Fecha de emisión / First issued on Fecha de expiración / Validity date	2021-07-02 2026-07-02

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com


Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002573

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: Schneider Electric

Referencia / Type Ref.	Tensión asignada / Rated voltage	Frecuencia/ Frequency	Intensidad asignada / Rated current	Nº de polos / N. of pole	Poder asignado de corte en servicio / Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)	Poder asignado de corte último en cortocircuito / Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)
A9TDFC606.	230 V-	50 Hz	C 6 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDFC610.	230 V-	50 Hz	C 10 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDFC616.	230 V-	50 Hz	C 16 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDFC625.	230 V-	50 Hz	C 25 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDFC632.	230 V-	50 Hz	C 32 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TDFC640.	230 V-	50 Hz	C 40 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TDF3606.	230 V-	50 Hz	C 6 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDF3610.	230 V-	50 Hz	C 10 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDF3616.	230 V-	50 Hz	C 16 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDF3625.	230 V-	50 Hz	C 25 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TDF3632.	230 V-	50 Hz	C 32 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TDF3640.	230 V-	50 Hz	C 40 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TPED610.	230 V-	50 Hz	C 10 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPED613.	230 V-	50 Hz	C 13 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPED616.	230 V-	50 Hz	C 16 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPED625.	230 V-	50 Hz	C 25 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPED632.	230 V-	50 Hz	C 32 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TPED640.	230 V-	50 Hz	C 40 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TPE4610.	230 V-	50 Hz	C 10 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPE4613.	230 V-	50 Hz	C 13 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPE4616.	230 V-	50 Hz	C 16 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPE4625.	230 V-	50 Hz	C 25 A	1P+N	7,5 kA	10 kA
A9TPE4632.	230 V-	50 Hz	C 32 A	1P+N	5 kA	10 kA
A9TPE4640.	230 V-	50 Hz	C 40 A	1P+N	5 kA	10 kA

Interruptor automático incorporado (UNE-EN 60947-2:2018 + A1:2020).
This product integrates a circuit-breaker (UNE-EN 60947-2:2018 + A1:2020).

Fecha de emisión / First issued on 2021-07-02
Fecha de expiración / Validity date 2026-07-02

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electronic Certificate