

T 15/1

Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden Top-Klasse-Modell.



Bestell-Nr. 1.355-200.0

- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme
- Gleitflex-Kabel

Technische Daten

EAN-Code		4039784723436
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	15
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	15
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	434 × 316 × 400

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Fugendüse		■
Polsterdüse		■
Permanente-Filterkorb		Nylon
Saugpinsel		■

■ im Lieferumfang enthalten.



Gleitflex-Kabel

- Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher.
- Es lässt sich bequem um den Kopf des Geräts aufwickeln und fixieren oder kann ganz einfach am Kabelhaken aufgenommen werden.



Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Die komplette Integration des Zubehörs an der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.



Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

ZUBEHÖR VON T 15/1 1.355-200.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT			
Hauptfilterkörbe			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 5.731-640.0	Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■
	2 4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
HEPA Filter			
HEPA-13-Filter	3 6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
Stofffilterbeutel			
Stofffilterbeutel	4 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
Abluftfilter			
Standardabluftfilter, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5 6.414-802.0	Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	□
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	6 2.889-119.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Filterschaum, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	7 4.414-015.0	Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 × 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.	□
KRÜMMER			
Krümmen, Kunststoff			
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	8 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN			
Fugendüsen			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	9 2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	■
Kombidüsen, trocken			
Kombidüse, DN 35, 280 mm	10 2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	11 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	12 2.889-197.0		□
Polsterdüsen			
Polsterdüse DN 35	13 6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	■
Saugpinsel			
Saugpinsel DN 35	14 6.900-697.0	Ovaler und drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit flexiblen Kunststoffborsten für eine gründliche Reinigung.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 15/1 1.355-200.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	15	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
Elektrobürsten				
Elektrosaugbürste ESB 28	16	2.641-815.0	Elektrosaugbürste für Trockensauger mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen				
Turbo Polsterdüse DN35/32	17	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	18	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	19	2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	20	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	21	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	22	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel	23	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	24	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	25	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 x , T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 15/1 und T 17/1.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 200 x , T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	Großverbrauchereinheit 200 St. BIA-C, Staubklasse M geprüft,	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 10 x , T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) als optionales Zubehör für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z.B. T 15/1 und T 17/1).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 15/1 1.355-200.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	29	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	30	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.