



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen USB-Hub.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

7 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

8 Technische Daten

USB-C®-Kabel

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Anschlusstyp	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Anzahl Anschlüsse	1x	1x	1x
Technische Daten der Anschlüsse	- DP-Spezifikation: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Erfordert DP-Alt-Modus	- DP-Spezifikation: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Erfordert DP-Alt-Modus	- DP-Spezifikation: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Erfordert DP-Alt-Modus
Stromeingang	5 V/DC, 1,5 A, max. 7,5 W (max. unterstützt)	5 V/DC, 1,5 A, max. 7,5 W (max. unterstützt)	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W (max. unterstützt)
Stromausgang	5 - 20 V/DC, max. 5 A, max. 100 W (mit Stromanschlusseingang)	5 - 20 V/DC, max. 5 A, max. 100 W (mit Stromanschlusseingang)	5 - 20 V/DC, max. 5 A; max. 100 W (mit Stromanschlusseingang)
Datenrate	max. 5 Gbit/s	max. 10 Gbit/s	max. 10 Gbit/s
Kabellänge	15 cm	15 cm	15 cm

USB-C®-Stromanschluss

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	USB-PD-IN	USB-PD-IN	USB-PD-IN
Anschlusstyp	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Anzahl Anschlüsse	1x	1x	1x

Technische Daten der Anschlüsse	PD-Spezifikation: PD 3.0	PD-Spezifikation: PD 3.0	PD-Spezifikation: PD 3.0
Stromeingang	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5 A; max. 100 W	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5 A; max. 100 W	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5 A; max. 100 W
Datenrate	Keine Datenübertragung	Keine Datenübertragung	Keine Datenübertragung

USB-A-Datenanschluss

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	USB-A	USB-A	USB-A
Anschlussstyp	USB-A	USB-A	USB-A
Anzahl Anschlüsse	1x	2x	2x
Technische Daten der Anschlüsse	USB-A 3.2 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 2	USB-A 3.2 Gen 2
Stromausgang	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W
Datenrate	max. 5 Gbit/s	max. 10 GBit/s	max. 10 GBit/s

USB-C®-Datenanschluss

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	--	USB-C	USB-C
Anschlussstyp	--	USB-C®	USB-C®
Anzahl Anschlüsse	--	1x	2x
Technische Daten der Anschlüsse	--	USB-C® 3.2 Gen 2	USB-C® 3.2 Gen 2
Stromausgang	--	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W
Datenrate	--	max. 10 GBit/s	max. 10 GBit/s

Kartenleser

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	--	SD/micro-SD	SD/micro-SD
SD-Kartensteckplatz	--	Lese-/ Schreibgeschwindigk eit: max. 312 Mbit/s	Lese-/ Schreibgeschwindigk eit: max. 312 Mbit/s
microSD-Kartensteckplatz	--	Lese-/ Schreibgeschwindigk eit: max. 312 Mbit/s	Lese-/ Schreibgeschwindigk eit: max. 312 Mbit/s
Gleichzeitige Steckplatzverwendun g	--	Ja	Ja

Netzwerk

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	--	--	LAN
Anschlussstyp	--	--	RJ45
Wake On LAN	--	--	Ja
Standard	--	--	IEEE 8023 Ethernet
Datenrate	--	--	max. 1000 Mbit/s

HDMI

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	HDMI	HDMI	HDMI
Anschlussstyp	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Unterstützte Videostandards	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Videoauflösung	4K bei 60 Hz wie angegeben von HDMI 2.0	4K bei 60 Hz wie angegeben von HDMI 2.0	4K bei 60 Hz wie angegeben von HDMI 2.0
Erfordert DP-Alt-Modus	Ja, DP1.4	Ja, DP1.4	Ja, DP1.4
HDCP-Unterstützung	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2

Klang

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Aufdruck-Etikett	--	--	Audio

Anschlussstyp	--	--	3,5 mm Stereoklinke; TRRS
---------------	----	----	---------------------------

Umgebung

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Betriebstemperatur	0 bis +43 °C	0 bis +43 °C	0 bis +43 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85 % rF (nicht kondensierend)	10 - 85 % rF (nicht kondensierend)	10 - 85 % rF (nicht kondensierend)
Aufbewahrungstemp eratur	+20 bis +60 °C	+20 bis +60 °C	+20 bis +60 °C
Aufbewahrungsluftfe uchtigkeit	10 - 85 % rF (nicht kondensierend)	10 - 85 % rF (nicht kondensierend)	10 - 85 % rF (nicht kondensierend)

Sonstiges

Best.-Nr.	3350215	3350216	3350217
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Abmessungen (B x H x T) (ca.)	68,7 x 11,2 x 28,5 mm	113,9 x 15 x 46 mm	126,7 x 16,5 x 65 mm
Gewicht (ca.)	30 g	86 g	131 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3350215 3350216 3350217_V4_1025_dm_mh_de 72057595938146699-1 I9/O4 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a USB Adapter.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,

- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

6 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.

2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

7 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

8 Technical data

USB-C® cable

Item no.	3350215	3350216	3350217
Port type	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Number of ports	1x	1x	1x
Port specifications	- DP specification: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Requires DP Alt mode	- DP specification: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Requires DP Alt mode	- DP specification: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Requires DP Alt mode
Power input	5 V/DC, 1.5 A, max. 7.5 W (max. supported)	5 V/DC, 1.5 A, max. 7.5 W (max. supported)	5 V/DC, max. 1.5 A, max. 7.5 W (max. supported)
Power output	5 - 20 V/DC, max. 5A, max. 100 W (with power port input)	5 - 20 V/DC, max. 5A, max. 100 W (with power port input)	5 - 20 V/DC, max. 5 A; max. 100 W (with power port input)
Data rate	max. 5 Gbps	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps
Cable length	15 cm	15 cm	15 cm

USB-C® power port

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	USB-PD-IN	USB-PD-IN	USB-PD-IN
Port type	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Number of ports	1x	1x	1x
Port specifications	PD specification: PD 3.0	PD specification: PD 3.0	PD specification: PD 3.0
Power input	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5A; max. 100 W	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5A; max. 100 W	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5A; max. 100 W
Data rate	No data transfer	No data transfer	No data transfer

USB-A data port

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	USB-A	USB-A	USB-A

Port type	USB-A	USB-A	USB-A
Number of ports	1x	2x	2x
Port specifications	USB-A 3.2 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 2	USB-A 3.2 Gen 2
Power output	5 V/DC, max. 1.5 A, max. 7.5 W	5 V/DC, max. 1.5 A, max. 7.5 W	5 V/DC, max. 1.5 A, max. 7.5 W
Data rate	max. 5 Gbps	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps

USB-C® data port

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	--	USB-C	USB-C
Port type	--	USB-C®	USB-C®
Number of ports	--	1x	2x
Port specifications	--	USB-C® 3.2 Gen 2	USB-C® 3.2 Gen 2
Power output	--	5 V/DC, max. 1.5 A, max. 7.5 W	5 V/DC, max. 1.5 A, max. 7.5 W
Data rate	--	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps

Card reader

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	--	SD/Micro SD	SD/Micro SD
SD card slot	--	Read/Write speed: max. 312 MB/s	Read/write speed: max. 312 MB/s
MicroSD card slot	--	Read/Write speed: max. 312 MB/s	Read/write speed: max. 312 MB/s
Simultaneous slot use	--	Yes	Yes

Network

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	--	--	LAN
Port type	--	--	RJ45
Wake on LAN	--	--	Yes
Stanard	--	--	IEEE 8023 Ethernet
Data rate	--	--	max. 1000 Mbps

HDMI

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	HDMI	HDMI	HDMI
Port type	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Supported video standards	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Video resolution	4K@60 Hz as specified by HDMI 2.0	4K@60 Hz as specified by HDMI 2.0	4K@60 Hz as specified by HDMI 2.0
Requires DP Alt mode	Yes, DP1.4	Yes, DP1.4	Yes, DP1.4
HDCP support	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2

Sound

Item no.	3350215	3350216	3350217
Imprint label	--	--	Audio
Port type	--	--	3.5 mm stereo jack; TRRS

Environment

Item no.	3350215	3350216	3350217
Operation temperature	0 to +43 °C	0 to +43 °C	0 to +43 °C
Operation humidity	10 - 85% RH (non-condensing)	10 - 85% RH (non-condensing)	10 - 85% RH (non-condensing)
Storage temperature	+20 to +60°C	+20 to +60°C	+20 to +60°C
Storage humidity	10 - 85% RH (non-condensing)	10 - 85% RH (non-condensing)	10 - 85% RH (non-condensing)

Others

Item no.	3350215	3350216	3350217
Housing material	Aluminum alloy	Aluminum alloy	Aluminum alloy

Dimensions (W x H x D) (approx.)	68.7 x 11.2 x 28.5 mm	113.9 x 15 x 46 mm	126.7 x 16.5 x 65 mm
Weight (approx.)	30 g	86 g	131 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3350215 3350216 3350217_V4_1025_dm_mh_en 72057595938146699-2 I9/O4 en

Mode d'emploi

Adaptateur USB-C®

N° de commande 3350215 (3 en 1)
N° de commande 3350216 (7 en 1)
N° de commande 3350217 (10 en 1)



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un concentrateur USB.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.

- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

6 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

7 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

8 Caractéristiques techniques

Câble USB-C®

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Type de port	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Nombre de ports	1x	1x	1x
Spécifications des ports	- Spécification DP : DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Requiert le mode DP Alt	- Spécification DP : DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Requiert le mode DP Alt	- Spécification DP : DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Requiert le mode DP Alt
Entrée d'alimentation	5 V/CC, 1,5 A, 7,5 W max. (prise en charge max.)	5 V/CC, 1,5 A, 7,5 W max. (prise en charge max.)	5 V/CC, 1,5 A max., 7,5 W max. (prise en charge max.)
Puissance de sortie	5 - 20 V/CC, 5 A max., 100 W max. (avec entrée pour port d'alimentation)	5 - 20 V/CC, 5 A max., 100 W max. (avec entrée pour port d'alimentation)	5 - 20 V/CC, 5 A max., 100 W max. (avec entrée pour port d'alimentation)
Débit des données	5 Gbps max.	10 Gbps max.	10 Gbps max.
Longueur du câble	15 cm	15 cm	15 cm

Port d'alimentation USB-C®

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	USB-PD-IN	USB-PD-IN	USB-PD-IN
Type de port	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Nombre de ports	1x	1x	1x

Spécifications des ports	Spécification PD : PD 3.0	Spécification PD : PD 3.0	Spécification PD : PD 3.0
Entrée d'alimentation	5 V/CC, 3 A ; 9 V/CC, 3 A ; 12 V/CC, 3 A ; 15 V/CC, 5 A ; 20 V/CC, 5 A ; 100 W max.	5 V/CC, 3 A ; 9 V/CC, 3 A ; 12 V/CC, 3 A ; 15 V/CC, 5 A ; 20 V/CC, 5 A ; 100 W max.	5 V/CC, 3 A ; 9 V/CC, 3 A ; 12 V/CC, 3 A ; 15 V/CC, 5 A ; 20 V/CC, 5 A ; 100 W max.
Débit des données	Aucun transfert de données	Aucun transfert de données	Aucun transfert de données

Port de données USB-A

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	USB-A	USB-A	USB-A
Type de port	USB-A	USB-A	USB-A
Nombre de ports	1x	2x	2x
Spécifications des ports	USB-A 3.2 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 2	USB-A 3.2 Gen 2
Puissance de sortie	5 V/CC, 1,5 A max., 7,5 W max.	5 V/CC, 1,5 A max., 7,5 W max.	5 V/CC, 1,5 A max., 7,5 W max.
Débit des données	5 Gbps max.	10 Gbps max.	10 Gbps max.

Port de données USB-C®

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	--	USB-C	USB-C
Type de port	--	USB-C®	USB-C®
Nombre de ports	--	1x	2x
Spécifications des ports	--	USB-C® 3.2 Gen 2	USB-C® 3.2 Gen 2
Puissance de sortie	--	5 V/CC, 1,5 A max., 7,5 W max.	5 V/CC, 1,5 A max., 7,5 W max.
Débit des données	--	10 Gbps max.	10 Gbps max.

Lecteur de carte

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	--	SD/Micro SD	SD/Micro SD
Emplacement pour carte SD	--	Vitesse de lecture/ d'écriture : 312 Mo/s max.	Vitesse de lecture/ d'écriture : 312 Mo/s max.
Emplacement pour carte microSD	--	Vitesse de lecture/ d'écriture : 312 Mo/s max.	Vitesse de lecture/ d'écriture : 312 Mo/s max.
Utilisation simultanée de l'emplacement	--	Oui	Oui

Réseau

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	--	--	LAN
Type de port	--	--	RJ45
Norme Wake on LAN	--	--	Oui
Standard	--	--	IEEE 8023 Ethernet
Débit des données	--	--	1 000 Mbps max.

HDMI

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	HDMI	HDMI	HDMI
Type de port	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Normes vidéo prises en charge	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Résolution de la vidéo	4K@60 Hz selon la norme HDMI 2.0	4K@60 Hz selon la norme HDMI 2.0	4K@60 Hz selon la norme HDMI 2.0
Requiert le mode DP Alt	Oui, DP1.4	Oui, DP1.4	Oui, DP1.4
Prise en charge HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2

Son

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Étiquette d'impression	--	--	Audio
Type de port	--	--	Prise stéréo 3,5 mm ; TRRS

Environnement

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Température de fonctionnement	0 à +43 °C	0 à +43 °C	0 à +43 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR (sans condensation)	10 à 85 % HR (sans condensation)	10 à 85 % HR (sans condensation)
Température de stockage	+20 à +60 °C	+20 à +60 °C	+20 à +60 °C
Humidité de stockage	10 à 85 % HR (sans condensation)	10 à 85 % HR (sans condensation)	10 à 85 % HR (sans condensation)

Autres

N° de commande	3350215	3350216	3350217
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Dimensions (l x h x p, env.)	68,7 x 11,2 x 28,5 m m	113,9 x 15 x 46 mm	126,7 x 16,5 x 65 m m
Poids (env.)	30 g	86 g	131 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Copyright by Conrad Electronic SE. *3350215 3350216 3350217_V4_1025_dm_mh_fr 72057595938146699-3 I9/O4 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een USB-hub.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.

- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:

- zichtbaar is beschadigd,
- niet meer naar behoren werkt,
- gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

6 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Koppel het product los van de voeding.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

7 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

8 Technische gegevens

USB-C®-kabel

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Poorttype	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Aantal poorten	1x	1x	1x
Poortspecificaties	- DP-specificatie: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Vereist DP Alt modus	- DP-specificatie: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Vereist DP Alt modus	- DP-specificatie: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Vereist DP Alt modus
Voedingsingang	5 V/DC, 1,5 A, max. 7,5 W (max. ondersteund)	5 V/DC, 1,5 A, max. 7,5 W (max. ondersteund)	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W (max. ondersteund)
Vermogensafgifte	5 - 20 V/DC, max. 5A, max. 100 W (met voedingingangspoort)	5 - 20 V/DC, max. 5A, max. 100 W (met voedingingangspoort)	5 - 20 V/DC, max. 5A, max. 100 W (met voedingingangspoort)
Gegevenssnelheid	max. 5 Gbps	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps
Kabellengte	15 cm	15 cm	15 cm

USB-C® voedingsaansluiting

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	USB-PD-IN	USB-PD-IN	USB-PD-IN
Poorttype	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Aantal poorten	1x	1x	1x
Poortspecificaties	PD-specificatie: PD 3.0	PD-specificatie: PD 3.0	PD-specificatie: PD 3.0

Voedingsingang	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5A; max. 100 W	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5A; max. 100 W	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 5 A; 20 V/DC, 5A; max. 100 W
Gegevenssnelheid	Geen gegevensoverdracht	Geen gegevensoverdracht	Geen gegevensoverdracht

USB-A-gegevenspoort

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	USB-A	USB-A	USB-A
Poorttype	USB-A	USB-A	USB-A
Aantal poorten	1x	2x	2x
Poortspecificaties	USB-A 3.2 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 2	USB-A 3.2 Gen 2
Vermogensafgifte	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W
Gegevenssnelheid	max. 5 Gbps	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps

USB-C®-gegevenspoort

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	--	USB-C	USB-C
Poorttype	--	USB-C®	USB-C®
Aantal poorten	--	1x	2x
Poortspecificaties	--	USB-C® 3.2 Gen 2	USB-C® 3.2 Gen 2
Vermogensafgifte	--	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/DC, max. 1,5 A, max. 7,5 W
Gegevenssnelheid	--	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps

Kaartenlezer

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	--	SD/Micro-SD	SD/Micro-SD
SD-kaartsleuf	--	Lees-/schrijfsnelheid: max. 312 MB/s	Lees-/schrijfsnelheid: max. 312 MB/s
MicroSD-kaartsleuf	--	Lees-/schrijfsnelheid: max. 312 MB/s	Lees-/schrijfsnelheid: max. 312 MB/s
Gelijktijdig sleufgebruik	--	Ja	Ja

Netwerk

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	--	--	LAN
Poorttype	--	--	RJ45
Wake-on-LAN	--	--	Ja
Standaard	--	--	IEEE 8023 ethernet
Gegevenssnelheid	--	--	max. 1000 Mbps

HDMI

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	HDMI	HDMI	HDMI
Poorttype	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Ondersteunde videostandaarden	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Videoresolutie	4K@60 Hz zoals gespecificeerd door HDMI 2.0	4K@60 Hz zoals gespecificeerd door HDMI 2.0	4K@60 Hz zoals gespecificeerd door HDMI 2.0
Vereist DP Alt modus	Ja, DP1.4	Ja, DP1.4	Ja, DP1.4
HDCP-ondersteuning	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2

Geluid

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Imprintlabel	--	--	Audio
Poorttype	--	--	3,5 mm stereo-aansluiting; TRRS

Omgeving

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Bedrijfstemperatuur	0 to +43°C	0 to +43°C	0 to +43°C

Bedrijfsluchtvochtigheid	10 – 85% RV (niet condenserend)	10 – 85% RV (niet condenserend)	10 – 85% RV (niet condenserend)
Opslagtemperatuur	+20 tot +60°C	+20 tot +60°C	+20 tot +60°C
Opslagvochtigheid	10 – 85% RV (niet condenserend)	10 – 85% RV (niet condenserend)	10 – 85% RV (niet condenserend)

Overige

Bestelnr.	3350215	3350216	3350217
Materiaal behuizing	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Afmetingen (B x H x D) (ong.)	68,7 x 11,2 x 28,5 mm	113,9 x 15 x 46 mm	126,7 x 16,5 x 65 mm
Gewicht (ong.)	30 g	86 g	131 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3350215 3350216 3350217_V4_1025_dm_mh_nl 72057595938146699-4 I9/O4 en