





Industrielles Modbus-Gateway

TI-M12 (v1.0R)

- 1 x serieller Port, 2 x Fast-Ethernet-Ports
- Anschluss eines seriellen RS-232/RS-422/RS-485-Geräts, z. B. eines Modems, an ein Netzwerk
- Unterstützt DHCP, bezieht automatisch eine IP-Adresse und fragt die IP-Adresse über das serielle Einstellungsprotokoll ab
- Konfiguration über Web-Management oder Telnet
- Auto-MDI/MDIX, RJ45-Anschluss mit 10/100Mbps
- Baudrate der seriellen Schnittstelle von 50bps bis 921,6Kbps
- Breiter Betriebstemperaturbereich -40° - 75° C (-40° - 167° F)
- Metallgehäuse mit Schutzart IP30

Das industrielle Modbus-Gateway von TRENDnet, Modell TI-M12, bietet einen seriellen Anschluss und zwei Fast-Ethernet-Ports über Entfernungen von bis zu 100 m (328 Fuß) mit Cat5e-Verkabelung. Mit diesem industriellen Modbus-Gateway können Benutzer ein serielles Modbus-Gerät an ein Netzwerk anschließen.



Netzwerk

Zwei Fast Ethernet-Anschlüsse unterstützen Entfernungen von bis zu 100 m (328 Fuß) mit Cat5e-Verkabelung.


Serieller Anschluss

Einfacher Anschluss von seriellen RS-232/RS-422/RS-485-Geräten an das Netzwerk.

Industrielles Design

Das robuste Gehäuse entspricht der Schutzart IP30, ist vibrations- und stoßfest, ESD/EMI/Überspannungsschutz und hat einen breiten Betriebstemperaturbereich -40° - 75° C (-40° - 167° F).

ILLUSTRATION EINES NETWORK



EIGENSCHAFTEN



Netzwerk

Dieser Modbus-Konverter verfügt über zwei Fast Ethernet-Ports, die bei Verwendung von Cat5e-Verkabelung Entfernungen von bis zu 100 m (328 Fuß) unterstützen



Serieller Anschluss

Das Modbus-RTU-zu-TCP-Gateway ermöglicht den einfachen Anschluss von seriellen RS-232/RS-422/RS-485-Geräten an das Netzwerk.



Industrielles Design

Dieses Modbus-Gateway verfügt über ein robustes Gehäuse mit Schutzart IP30, hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, Schutz gegen ESD/EMI/Überspannungen und einen weiten Betriebstemperaturbereich -40° - 75° C (-40° - 167° F)

DIMENSIONS (mm)

