



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Trafo für den Einsatz mit lichtemittierenden Dioden (LED).

Das Produkt ist mit Überlastungs-, Überspannungs- und Kurzschlussmechanismen ausgestattet. Nach Behebung der Störung wird der angeschlossene Verbraucher automatisch wieder mit Strom versorgt.

Das Produkt entspricht der Schutzart IP67. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Staub geschützt und kann bis zu einer Tiefe von **1 Meter maximal 30 Minuten** in Wasser getaucht werden. Das Produkt ist für die Verwendung im Freien bei Regen und in staubigen Umgebungen geeignet.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse II (verstärkte oder doppelte Isolierung / Schutzisolierung).



Unabhängiges Vorschaltgerät. Die separate Installation ohne zusätzliches Gehäuse ist möglich.



In dem Produkt ist ein kurzschlussfester, geschlossener Sicherheitstransformator verbaut.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dunst, Dämpfen und Lösungsmitteln. Installieren Sie das Gerät entsprechend Ihren Anforderungen in einem Schaltschrank, der das gewünschte Maß an Schutz bietet.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Elektroinstallation

WARNUNG! Gefahr für die Sicherheit!

Der Einbau und Anschluss dieses Produkts darf nur durch Personen erfolgen, die entsprechende Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit Elektroinstallationen vorweisen können! *)

Durch eine unsachgemäße Installation riskieren Sie:

- Ihr eigenes Leben.
- das Leben desjenigen, der das elektrische Gerät in Betrieb nimmt.
- beträchtliche Sachschäden, z. B. durch einen Brand
- die persönliche Haftung für Personen- und Sachschäden

Wenden Sie sich daher stets an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:

Für die Installation sind insbesondere Fachkenntnisse in den folgenden Bereichen erforderlich:

- Die anzuwendenden „fünf Sicherheitsregeln“: Freischalten (Trennen von der Spannungsversorgung); Gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit allpolig feststellen; Erden und Kurzschließen; Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Einsatz von geeigneten Werkzeugen, Messgeräten und persönlicher Schutzausrüstung, sofern dies erforderlich ist
- Auswertung von Messergebnissen
- Verwendung von elektrischem Installationsmaterial, um die Voraussetzungen für eine sichere Trennung von der Spannungsversorgung zu gewährleisten
- IP-Schutzarten
- Anbringung elektrischer Isoliermaterialien
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen usw.)


Sollten Sie auch nur in einem der oben genannten Bereiche nicht über ausreichend Kenntnisse verfügen, sollten Sie sowohl von der Montage als auch vom eigenständigen Anschließen unbedingt absehen und einen Fachmann beauftragen.

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Verdrahtung

- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsumgebung den in den „Technischen Daten“ genannten Anforderungen entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Verbraucher die in den „Technischen Daten“ genannte zulässige Last nicht übersteigt.
- Das Produkt ist konvektionsgekühlt. Sorgen Sie dafür, dass die Luftzufuhr nicht behindert wird, indem Sie sich vergewissern, dass das Produkt nicht abgedeckt ist.
- Richten Sie Plus- und Minus-Symbole wie am Produkt gezeigt aus.



7 Reinigung

- Wichtig:**
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
1. Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus.
 2. Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
 3. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

8 Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

9 Technische Daten

Best.-Nr.	3373182
Modell-Nr.	TC-YCL12-1201000
Herstellerefarbe	Weiß
Betriebsstrom	Entfällt
Eingangsspannung	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Eingangsstrom (max.)	max. 0,4 A (bei Volllast)
Ausgangsspannung	12 V/DC
Nennausgangsstrom:	1 A
Ausgangsleistung (max.)	max. 12 W
Leistung bei Nulllast (Pno)	< 0,5 W
Spannungstoleranz	± 5 %
Welligkeit der Ausgangsspannung (Spitze zu Spitze)	< 400 mV p-p
Gesamt-Oberschwingungsverzerrung	<20 %
Effizienz (bei Volllast)	72 %
Leistungsfaktor (PF)	≥ 0,7 (bei Volllast 220 - 240 V/AC)
Eingangs-/Ausgangskabel (empfohlen) (max.)	Eingang: PVC, 2 x 0,75 mm² / 20 cm / braun/blau Ausgang: UL2468 / 0,34 mm² (22 AWG) / 20 cm / weiß
tc / ta	85 °C / 40 °C
Schutz vor	Kurzschluss, Überlast, Überspannung
Kühlungsmodus	Natürliche Konvektion
Nennlebensdauer	> 30.000 Stunden (bei ta 40 °C)
Schutzpegel	IP67
Schutzklasse	II
Dimmbarkeit	Nein
Verwendete Leuchtmittel	LED
Betriebsbedingungen	-20 bis +45 °C, 20 - 95 % rF
Lagerbedingungen	-40 bis +85 °C, 20 - 95 % rF
Abmessungen (L x B x H)	50 x 50 x 25 mm
Gewicht	ca. 100 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3373182_V4_0825_dh_mh_de 27021599684753163-1 I4/O4 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a transformer for use with light emitting diodes (LED).

The product is equipped with overload, over voltage, short circuit mechanisms. The power supply will automatically reset for operation after removing the fault.

The product has an IP67 ingress protection rating. The product is protected against dust ingress and can be immersed in water up to a depth of **1 meter** for a **maximum of 30 minutes**. The product is suitable for outdoor use in rain and dusty environments.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.



Protection class 2 (double or reinforced insulation, protective insulation).



Independent light control gear. Can be installed separately without an additional enclosure.



Safety isolating control gear with short circuit protection.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, vapours, steam and solvents. Depending on your needs, install the device in a control cabinet which provides the desired degree of protection.
- Do not place the product under any mechanical stress.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. **DO NOT** attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Electrical installation

WARNING! Safety hazard!

The product should only be installed by people with relevant electrical knowledge and experience! *)

If it is not installed properly, you risk:

- your own life
- the life of user of the electrical device
- severe damage to property, e.g., by fire
- personal liability for personal injury and material damage

Always consult an electrician!

*) Technical knowledge required to perform the installation:

For the installation, the following specialist knowledge is required in particular:

- The "Five safety rules": Disconnect from the mains; protect against accidental switch-on; ensure there is no voltage; earth and short-circuit; cover or protect adjacent live parts
- Use of suitable tools, measuring devices and personal protective equipment, where necessary
- Analysis of measurement results
- Use of electrical installation materials to meet the requirements for disconnection
- IP protection ratings
- Installation of electrical installation materials
- Type of power supply (TN system, IT system, TT system) and the corresponding connection criteria (classic earthing, protective earthing, necessary additional measures etc.)


If you are not a professional, do not do it yourself, have it performed by a specialist.

5.6 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

6 Wiring

- Make sure the operating environment meets the requirements stated in the "Technical data".
- Make sure the consumer does not exceed the permissible load stated in the "Technical data".
- The product is convection cooled. Do not obstruct the airflow and do not cover the product.
- Match the positive and negative markings as shown on the product.



7 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.

1. Switch the product off.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

8 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of. It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

9 Technical data

Item no.	3373182
Model no.	TC-YCL12-1201000
Manufacturer color	White
Operating current	N/A
Input voltage	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Input current (max.)	max. 0.4 A (at full load)
Output voltage	12 V/DC
Output rated current	1 A
Output power (max.)	max. 12 W
No-Load power (Pno)	< 0.5 W
Voltage tolerance	± 5 %
Output voltage ripple (peak-to-peak)	< 400 mV p-p
Total harmonic distortion	<20 %
Efficiency (at full load)	72 %
Power factor (PF)	≥ 0.7 (at full load 220 - 240 V/AC)
Input/Output cable (recommended) (max.)	Input: PVC 2 x 0.75 mm² / 20 cm / brown/blue Output: UL2468 / 0.34 mm² (22 AWG) / 20 cm / white
tc / ta	85 °C / 40 °C
Protection against	Short circuit, overload, overvoltage
Cooling mode	Natural convection
Rated lifetime	>30000 hours (@ta 40 °C)
Protection level	IP67
Protection class	II
Dimmability	No
For use with light sources	LED
Operating conditions	-20 to +45 °C, 20 - 95 % RH
Storage conditions	-40 to +85 °C, 20 - 95 % RH
Dimensions (L x W x H)	50 x 50 x 25 mm
Weight	approx. 100 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.
This publication reflects the technical status at the time of printing.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3373182_V4_0825_dh_mh_en 27021599684753163-2 I4/O4 en



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un transformateur destiné à être utilisé avec des diodes électroluminescentes (DEL).

Il est équipé de mécanismes de surcharge, de surtension et de court-circuit. L'alimentation électrique sera automatiquement rétablie après l'élimination de la panne.

L'appareil a un indice de protection IP67. Le produit est protégé contre l'infiltration de poussière et peut être immergé dans l'eau jusqu'à une profondeur de **1 mètre** pendant une **durée maximale de 30 minutes**. Le produit peut être utilisé en extérieur, sous la pluie et dans des environnements poussiéreux.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.



Classe de protection 2 (isolation double ou renforcée / isolation de protection).



Appareils de commande d'éclairage indépendant Peut être installé séparément sans boîtier supplémentaire.



Appareils de commande de sécurité avec protection contre les courts-circuits.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.

- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants. En fonction de vos besoins, installez l'appareil dans une armoire de commande offrant le degré de protection souhaité.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Installation électrique

AVERTISSEMENT ! Risque pour la sécurité !

Le produit ne doit être installé que par des personnes ayant des connaissances et une expérience pertinentes en matière d'électricité ! *)

En cas de mauvaise installation, vous risquez :

- votre propre vie
- la vie de l'utilisateur de l'appareil électrique
- dommages matériels importants, p. ex. un incendie
- responsabilité personnelle quant aux dommages corporels et matériels

Consultez toujours un électricien !

*) Connaissances techniques requises pour effectuer l'installation :

Pour l'installation, les connaissances spécialisées suivantes sont particulièrement requises :

- Les « Cinq règles de sécurité » : Débrancher du secteur ; protéger contre une mise sous tension accidentelle ; s'assurer de l'absence de tension ; mise à la terre et court-circuit ; couvrir ou protéger les parties adjacentes sous tension
- Utilisation d'outils, de dispositifs de mesure et d'équipements de protection individuelle appropriés, le cas échéant
- Analyse des résultats des mesures
- Utilisation de matériaux d'installation électrique pour répondre aux exigences de déconnexion
- Indices de protection IP
- Installation de matériel d'installation électrique
- Le type d'alimentation électrique (schéma TN, schéma IT, schéma TT) et les critères de connexion correspondants (mise à la terre classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.)


Si vous n'êtes pas un professionnel, ne le faites pas vous-même, faites-le réaliser par un spécialiste.

5.6 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

6 Câblage

- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences énoncées dans les « Caractéristiques techniques ».
- Assurez-vous que l'utilisateur ne dépasse pas la charge autorisée indiquée dans les « Caractéristiques techniques ».
- Le produit est refroidi par convection. N'obstruez pas le flux d'air et ne couvrez pas le produit.
- Faites correspondre les marques positives et négatives comme indiqué sur le produit.



7 Nettoyage

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.

1. Éteindre le produit.
2. Laissez le produit refroidir à la température ambiante.
3. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

8 Élimination des déchets

Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

9 Caractéristiques techniques

N° de commande	3373182
Modèle n°	TC-YCL12-1201000
Couleur de fabrication	Blanc
Courant de fonctionnement	N/A
Tension d'entrée	220 à 240 V/CA, 50/60 Hz
Courant d'entrée (max.)	0,4 A max. (à pleine charge)
Tension de sortie	12 V/CC
Courant nominal de sortie	1 A
Puissance de sortie (max.)	12 W max.
Puissance à vide (Pno)	< 0,5 W
Tolérance de tension	± 5 %

N° de commande	3373182
Ondulation de la tension de sortie (crête à crête)	< 400 mV p-p
Distorsion harmonique totale	<20 %
Rendement (à pleine charge)	72 %
Facteur de puissance (PF)	≥ 0,7 (à pleine charge 220 - 240 V/CA)
Câble d'entrée/de sortie (recommandé) (max.)	Entrée : PVC 2 x 0,75 mm² / 20 cm / marron/bleu Sortie : UL2468 / 0,34 mm² (22 AWG) / 20 cm / blanc
tc / ta	85 °C / 40 °C
Protection contre	Court-circuit, surcharge, surtension
Mode de refroidissement	Convection naturelle
Durée de vie nominale	>30 000 heures (@ta 40 °C)
Niveau de protection	IP67
Classe de protection	II
Possibilité de gradation	Non
À utiliser avec des sources lumineuses	LED
Conditions de fonctionnement	-20 à +45 °C, 20 à 95 % HR
Conditions de stockage	-40 à +85 °C, 20 à 95 % HR
Dimensions (L x L x H)	50 x 50 x 25 mm
Poids	env. 100 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3373182_V4_0825_dh_mh_fr 27021599684753163-3 I4/O4 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een transformator voor gebruik met lichtgevende diodes (LED).

Het product is uitgerust met mechanismen voor overbelasting, overspanning en kortsluiting. De voeding wordt automatisch gereset nadat de fout is verholpen en is dan weer gereed voor gebruik.

Dit product heeft binnendringingsbeschermingsklasse IP67. Het product is beschermd tegen het binnendringen van stof en kan **maximaal 30 minuten** worden ondergedompeld in water tot een diepte van **1 meter**. Het product is geschikt voor gebruik buitenshuis in regenachtige en stoffige omgevingen.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



Beschermingsklasse 2 (dubbel of versterkte isolatie/beschermende isolatie).



Onafhankelijke licht-voorschakelapparatuur Kan afzonderlijk worden geïnstalleerd zonder een extra behuizing.



Voorschakelapparatuur met beschermende isolatie en beveiliging tegen kortsluiting.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Beveiligt het apparaat tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gasen, dampen, stoom en oplosmiddelen. Installeer het apparaat afhankelijk van uw behoeften in een regelkast die de gewenste mate van beveiliging biedt.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Elektrische installatie

WAARSCHUWING! Veiligheidsgevaar!

Het product dient uitsluitend te worden geïnstalleerd door personen met de vereiste technische kennis en ervaring! *)

Als het apparaat niet goed wordt geïnstalleerd, dan bestaat er een risico:

- voor uw eigen leven
- voor het leven van de gebruiker van het elektrische apparaat
- op ernstige schade aan eigendommen, bijvoorbeeld brandschade
- persoonlijke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en materiaalschade

Raadpleeg altijd een elektricien!

*) Technische kennis vereist voor het uitvoeren van de installatie:

Voor de installatie is de volgende gespecialiseerde kennis vereist, in het bijzonder:

- De "Vijf Veiligheidsregels": Loskoppelen van de netvoeding; beveiliging tegen onbedoeld inschakelen; garanderen dat er geen spanning aanwezig is; aarde en kortsluiting; stroomgeleidende onderdelen in de buurt afdekken of beschermen
- Gebruik geschikt(e) gereedschap, meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer nodig
- Analyse van meetresultaten
- Gebruik van elektrische installatiematerialen om te voldoen aan de vereisten voor stroomonderbreking
- IP-beschermingsklasse
- Installatie van elektrische installatiematerialen
- Het voedingstype (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de corresponderende criteria voor aansluiting (klassieke aarding, beschermende aarding, vereiste aanvullende maatregelen, enz.)


Als u geen professional bent, voer de installatie dan niet zelf uit, laat het over aan een specialist.

5.6 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

6 Bedrading

- Zorg ervoor dat de bedrijfsomgeving voldoet aan de vereisten die staan vermeld in de "Technische gegevens".
- Zorg ervoor dat de gebruiker de toegestane belasting die staat vermeld in de "Technische gegevens" niet overschrijdt.
- Het product wordt door convectie gekoeld. Belemmer de luchtstroom niet en bedek het product niet.
- Let erop dat de positieve en negatieve markeringen overeenkomen met de markeringen op het product.



Input (V/AC): Brown (Load)
Blue (Neutral)

Output (V/DC): 

7 Reiniging

- Belangrijk:**
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
1. Schakel het product uit.
 2. Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
 3. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

8 Verwijdering

 Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

9 Technische gegevens

Bestelnr.	3373182
Modelnr.	TC-YCL12-1201000
Fabriekskleur	Wit
Bedrijfsstroom	N.v.t.
Ingangsspanning	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Ingangsstroom (max.)	max. 0,4 A (bij volle belasting)
Uitgangsspanning	12 V/DC
Nominale uitgangsstroom	1 A
Uitgangsvermogen (max.)	max. 12 W
Onbelast vermogen (Pno)	< 0,5 W
Spanningstolerantie	± 5%
Uitgangsspanningrimpeling (piek-tot-piek)	< 400 mV p-p
Totale harmonische vervorming	<20%
Rendement (bij volle belasting)	72%
Vermogensfactor (PF)	≥ 0,7 (bij volle belasting 220 - 240 V/AC)
Ingangs-/uitgangskabel (aanbevolen) (max.)	Ingang: PVC 2 x 0,75 mm² / 20 cm / bruin/blauw Uitgang: UL2468 / 0,34 mm² (22 AWG) / 20 cm / wit
tc / ta	85°C / 40°C
Beveiliging tegen	Kortsluiting, overbelasting, overspanning
Koelmodus	Natuurlijke convectie
Nominale levensduur	>30000 uur (@ta 40°C)
Beveiligingsniveau	IP67
Beschermingsklasse	II
Dimbaarheid	Nee
Voor gebruik met lichtbronnen	LED
Bedrijfsomstandigheden	-20 tot +45°C, 20 - 95% RV
Opslagomstandigheden	-40 tot +85°C, 20 - 95% RV
Afmetingen (L x B x H)	50 x 50 x 25 mm
Gewicht	ong. 100 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3373182_V4_0825_dh_mh_nl 27021599684753163-4 I4/O4 en