

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW410306SK

EAN 4015609083039

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 3P 6h IP54 mit Schraubtechnik und 75x75mm Flansch



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
 mit Schraubanschluss
 mit Farbringcodierung "blau"
 16A 3P 6h 200-250V~
 Gehäuse aus PA6-Material
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
 handrückensicher nach BGV A3
 Flanschmaß 75x75mm
 Befestigungsmaß 60x60mm

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,1308 kg
Gerätehöhe	79 mm
Gerätebreite	75 mm
Gerätetiefe	67,5 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	1,42 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,163 m
Verpackungstiefe	0,113 m

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049062
------------------------	----------



Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200V-250V
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Polzahl	3-polig
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm

Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Maßzeichnung

