

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW430506SK

EAN 4015609457250

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE NEO Anbaudose gerade 32A 5P 6h IP54 mit Schraubtechnik und 80x80mm Flansch



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
 mit Schraubtechnik
 32A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~
 mit Farbringcodierung "rot"
 Gehäuse aus PA6-Material
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
 Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3
 Flanschmaß 80x80mm
 Befestigungsmaß 60x60mm

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,2274 kg
Gerätehöhe	96,5 mm
Gerätebreite	80 mm
Gerätetiefe	77 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	2,44 kg
Verpackungshöhe	0,26 m
Verpackungsbreite	0,19 m
Verpackungstiefe	0,215 m

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049062
UL certification	No. E188992



Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Bemessungsspannung	346-415 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm ²
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	sonstige
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

Flanschmaß vertikal	80 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	80 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm