

Offene Sicherungshalter 503.400 / 503.500

Open Fuse-holders AC

ESKA

the protection company

22 x 9 mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	VDE: 6,3 A UL: 18 A	zul. Verlustleistung Adms. power dissipation	1,6 W ¹⁾
---------------------	-------	------------------	------------------------	---	---------------------

503.400



Norm / Standard:

EN 60127-6

Kompatibel für / Compatible for:

5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links

Montage / Mounting:

Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)

Gehäuse / Housing:

Thermoplaste UL94 V1 /

Thermoplastic UL94 V1

Abdeckkappe / Cover cap: Thermoplaste UL94 V0 / Thermolastic UL94 V0

Anschlüsse / Terminals:

Kupferlegierung, lötbar verzinkt /

Copper alloy, solderable tinned

503.500



Zulässige Umgebungstemperatur /
Admissable ambient air temperature

-30°C bis / up to 85°C

Kontaktwiderstand / Contact resistance

< 5 mΩ

Isolationswiderstand zwischen den Pins /
Insulation resistance between terminals

> 10 MΩ

Spannungsfestigkeit zwischen den Pins /
Dielectric strength between terminals

> 1,5 kV

Schutzart / Degree of protection

IP00 / IP20 (Cover)


Farbe / colour:

Gelb / Yellow


Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 Stk. = Industrieverpackung (lose) /
100 pcs. = Industrial packaging (bulk)

¹⁾ Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-approval

503.400



503.500



Optional mit Abdeckkappe erhältlich / Optionally available with cover cap:

503.310



503.350

