

# Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31972
EAN	4024941319720
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	2h
Spannung	> 50V~

### Artikelbeschreibung

Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	198mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	91mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

### Zusätzliche technische Informationen

	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Logistikdaten

Einzelgewicht	0,29 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941319720
Länge	91 mm
Breite	66 mm
Höhe	198 mm
Gewicht	0,291 kg
Volumen	1.189,188 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834810
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,106 kg
Volumen	13.588,4 ccm

