

**TWD-305**  
**denver.eu**

05/12/2024



**FR**  
Cet appareil, ses  
cordons, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**


**OU**

**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur [www.qualisnordmarchés.fr](http://www.qualisnordmarchés.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## TWS-øretelefoner med ANC + ENC og opladningsetui med berøringsskærm TWD-305



Nulstil / tænd/sluk-knap  
Berøringsfølsom skærm

[denver.eu](http://denver.eu)  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)  
Betjeningsvejledning

DA

### Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver trykket på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0°C til 40°C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Hold op med at bruge øretelefoner i tilfælde af lækage eller overdreven varme, så du undgår forbrændinger eller udslett.
8. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige din hørelse.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
11. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.




- Indholdet i pakken
1. To øretelefoner (L/R)
  2. USB-ladekabel
  3. Ladeetui
  4. Brugervejledning

2

DA

### Brugsanvisning

#### 1. Parring af øretelefonerne med din smartphone



**Trin 1.** Øretelefonerne tænder, når låget på ladeetuiet åbnes (det er ikke nødvendigt at tage øretelefonerne ud først), eller når du holder fingeren mod berøringspanelerne på begge øretelefoner, og taleprompten 'POWER ON' lyder til bekræftelse.

**Trin 2.** RØD og BLÅ LED begynder at blinke på begge ørepropper. Begge ørepropper parres automatisk med hinanden inden for 5 sekunder.

Når de er parret med hinanden, vil en af ørepropperne vise en RØD og BLÅ LED, der blinker skiftevis, hvilket betyder, at de er klar til at blive parret med din smartphone.

**Trin 3.** Slå nu Bluetooth til på din smartphone, søg efter enheder i nærheden, og opret forbindelse til 'TWD-305'. Parringen er gennemført, når du hører taleprompten "Connected". Indtast '0000', hvis du bliver bedt om en adgangskode.

Øretelefonerne opretter automatisk forbindelse til din smartphone efter parringen.

#### Bemærk:

Øretelefonen mærket L eller R kan bruges alene til parring med din smartphone. Kun monolyd vil være tilgængelig.

3

DA

### 2. Under afspilning af musik

- 2.1 Tap panelet L eller R ÉN GANG for at afspille et musiknummer eller sætte musiknummeret på pause
- 2.2 Tap panelet L eller R TO GANGE for at springe til næste musiknummer
- 2.3 Tap panelet L eller R TRE GANGE for at springe til forrige musiknummer
- 2.4 Tryk på L/R-panelet FIRE GANGE for at skifte mellem Transparency / ANC ON / Normal Mode (ANC OFF).
- 2.5 Tryk længe på L/R-panelet i 2 sekunder for at aktivere Siri eller Google Assistant.

### 3. Under opkald

- 3.1 Tap panelet L eller R ÉN GANG for at besvare et indgående opkald eller afslutte et opkald.
- 3.2 Tryk på panelet L eller R i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald. Indeholder i alt 4 mikrofoner, der giver perfekte opkald (**ENC**): Øretelefonerne reducerer lyden af vind og anden støj, så din tale altid går rent og klart igennem.

### 4. Opladning af øretelefoner og opladningsetui

- 4.1 Læg øretelefonerne tilbage i ladeetuiet, og luk låget, hvorefter øretelefonerne automatisk slukker og starter opladning.
- 4.2 Når etuiet oplades, stiger etuiets LED-indikatorer trin for trin, og opladningen stopper, når LED-indikatorerne når op på 100 %.

### 5. Sådan bruger du den berøringsfølsomme skærm



- 5.1 Når du bruger dette produkt for første gang, skal du trykke på RESET-

4

DA

knappen og holde den nede for at TÆNDE for opladningsetuiet. Hvis du planlægger at lade den stå ubrugt i længere tid, skal du trykke hurtigt på RESET-knappen TO gange og derefter vælge at SLUKKE.

5.2 Til daglig brug skal du hurtigt dobbeltberøre skærmen for at vække den.

5.3 Stryk derefter på skærmen for at vælge og styre disse funktioner:

- Sprog: Tryk på pilen for at vælge det ønskede skærmsprog.
- Baggrund: Tryk på pilen for at vælge det ønskede skærmbaggrund.
- Find min øretelefon: Tryk på L / R og find din øretelefon indendørs ved at spørge.

- Indstilling af dato og ur
- Like / Fotooptagelse: fungerer kun til iPhone / iPad
- Blitzlys
- Musikafspilning/pause, forrige/næste sang
- Lydstyrke ned / op
- Skift mellem gennemsigtighed / ANC / normal tilstand
- Valg af equalizer: Normal / Rock / Pop / Klassisk / Jazz
- Nedtællingstimer
- Niveau for lysstyrke

### 6. Produktspecifikationer

Modelnavn: TWD-305  
Bluetooth-version: 5.3  
Bluetooth-navn: TWD-305 (L/R/begge ørepropper)  
Standby-tid: Ca. 20 timer  
Musikafspilningstid: op til 6 - 7 timer  
Høretelefonernes batterikapacitet: 3,7V 40 mAh x L/R  
Batterikapacitet i opladningsetui: 3,7V 400 mAh  
Størrelse på berøringsskærm: 1,45 tommer  
Flere sprog kan vælges på den berøringsfølsomme skærm  
Øretelefoner med ANC-funktion (Active Noise Cancellation)  
Øretelefoner med Environmental Noise Cancellation (ENC) til telefonsamtaler  
Dette produkt understøtter ikke harmoniseret opladning.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.  
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

5

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DENVER TWD-305 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internet adresse: Gå venligst ind på: [denver.eu](http://denver.eu) og klik på søge ikonet på topbaren.  
Skriv modelnummer: TWD-305. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads".  
Driftsfrekvensområde: 2402MHz - 2480MHz  
Maximal udgangseffekt: 4dBm

DENVER A/S  
Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

**Advarsel: Lithumbatteri indeni**

Denver A/S tager forbehold for trykfejl  
Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at ændre i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

DA

### Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

#### Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

#### E-Mail

For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

#### Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaard 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623  
E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)

#### Spain/Portugal

LetMeRepair S.A.  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.Les@denver.eu](mailto:support.Les@denver.eu)

Portugal  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

#### Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40  
E-Mail: [support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

#### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel  
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69  
E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)

#### Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

#### Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.  
ul. Czystałowska 140  
62-800 Kalisz  
Phone: 62 75 38 092  
E-Mail: [denver.service@letmerepair.pl](mailto:denver.service@letmerepair.pl)  
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

