

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	751014
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293751148
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°. Der im Lieferumfang enthaltene Niedervoltdistanzbügel kann optional bei der Montage verwendet werden, wobei sich die Einbautiefe jedoch auf 120mm erhöht.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Deckenmontage	ja
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Einbaumontage	ja
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Wandmontage	nein
Form	rund	Geeignet für Klemmmontage	nein
Außendurchmesser [mm]	89	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	35	Geeignet für Seilsystem	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Traversenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtaustritt	direkt	Mit Lichtsensor	nein
Reflektor	ohne	Dimmbar	ja
Fassung	ohne	Dimmung 0-10 V	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung DALI	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung DALI-2	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DMX	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DSI	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	20	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2	Dimmung RF	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein		
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50		

Dimmung Touch and Dim	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung Zigbee	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung mit Push-button	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung programmierbar	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Gewicht [kg]	0,15
		BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



**C51350N602**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

**C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

