

PRODUKTDATENBLATT

SMART DOT IT TWIST AND SHAKE RGBW

SMART DOT-IT TWIST & SHAKE | SMART+ Kleine Helfer mit Bluetooth Technologie



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Kann dank Batterien-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Magnetische Rückseite für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerbar über einen Druckknopf und über Rotation
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Auswahl an 4 entspannenden Ambient Geräuschen (Weißes Rauschen)
- Betriebsdauer im Batteriebetrieb: bis zu 14 h
- Über USB-C-Kabel wiederaufladbarer Akku
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	5 V
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	40 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Maße & Gewicht

Durchmesser	67,00 mm
Höhe	23,00 mm
Produktgewicht	56,00 g



SMART DOT IT TWIST N SHAKE
RGBW

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Stehend Anbau

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

BATTERIE

Battery size [GMS]	Others
--------------------	--------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2024
-----------------------	----------------------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Metallplättchen mit Klebestreifen als Montagematerial für die magnetische Rückseite

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35°C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW
	Konformitätserklärung	SMART DOT IT
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART DOT IT

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075849280	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	87.00 g	0.68 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075849297	Versandschachtel 6	187 mm x 147 mm x 209 mm	717.00 g	5.75 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.