








SMART⁺ DOT-IT[®]

TWIST & SHAKE







	EAN	W	Im	K	 (°C)	Vdc	mA	
SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW	4058075849280	0.5	40	4000	0...+40	5	300	12500

SMART⁺ BLUETOOTH DOT-IT[®] TWIST & SHAKE



SMART⁺ BLUETOOTH DOT-IT[®] TWIST & SHAKE



SMART⁺ BLUETOOTH DOT-IT[®] TWIST & SHAKE



* ☞ Farbe ☞ color ☞ couleur ☞ colore ☞ color ☞ cor ☞ χρώμα ☞ kleur ☞ färg ☞ väri ☞ farge ☞ corba ☞ farba ☞ цвет ☞ szín ☞ kor ☞ barva ☞ renk ☞ boja ☞ culoare ☞ цвѣт ☞ värv ☞ spalva ☞ krása ☞ boja ☞ koirp ☞ түсі

** ☞ Weißes Rauschen ☞ white noise ☞ bruit blanc ☞ rumore bianco ☞ ruido blanco ☞ ruído branco ☞ λευκός θόρυβος ☞ witte ruis ☞ vitt brus ☞ valkoinen kohina ☞ hvít steyr ☞ hvid støj ☞ білий шум ☞ biały szum ☞ бѣлый шум ☞ fehérzaj ☞ biały szum ☞ beli šum ☞ beyaz gürültü ☞ bijeli šum ☞ zgomot albi ☞ бѣл шум ☞ valge müra ☞ baltasis triukšmas ☞ baltasis troksnis ☞ beli šum ☞ бѣлый шум ☞ ак шум

*** ☞ 2 Std. im weißen Modus bei 100 % Helligkeit, 10 Std. im weißen Modus bei 1 % Helligkeit, 3,5 Std. im roten Farbmodus bei 100 % Helligkeit, 10 Std. im grünen Farbmodus bei 100 % Helligkeit, 14 Std. im blauen Farbmodus bei 100 % Helligkeit, 3,5 Std. im Farbmodus mit weißem Rauschen. ☞ 2h White mode 100% brightness, 10h White mode 1% brightness, 3.5h Red color 100% brightness, 10h Green color 100% brightness, 14h Blue color 100% brightness, 3.5h Color with white noise. ☞ 2 h mode blanc 100 % de luminosité, 10 h mode blanc 1 % de luminosité, 3,5 h couleur rouge 100 % de luminosité, 10 h couleur verte 100 % de luminosité, 14 h couleur bleue 100 % de luminosité, 3,5 h couleur avec bruit blanc. ☞ 2h Modalità bianco 100% luminosità, 10h Modalità bianca 1% luminosità, 3,5h Colore rosso 100% luminosità, 10h Colore verde 100% luminosità, 14h Colore blu 100% luminosità, 3,5h Colore con rumore bianco. ☞ 2 h Modo blanco 100 % de brillo, 10 h Modo blanco 1 % de brillo, 10 h Color rojo 100 % de brillo, 10 h Color verde 100 % de brillo, 14h Cor azul 100% de brillo, 3,5h Cor con ruido blanco. ☞ 2h Modo 100% de brilho, 10h Modo branco 1% de brilho, 3,5h Cor vermelha 100% de brilho, 10h Cor verde 100% de brilho. ☞ 2h Λειτουργία με κόκκινο χρώμα 100% φωτεινότητα, 10h Λειτουργία με πράσινο χρώμα 100% φωτεινότητα, 14h Λειτουργία με μπλε χρώμα 100% φωτεινότητα, 3,5 ώρες Χρώμα με λευκό θόρυβο. ☞ 2 uur Witte modus 100% helderheid, 10 uur Witte modus 1% helderheid, 3,5 uur Rode kleur 100% helderheid, 10 uur Groene kleur 100% helderheid, 14 uur Blauwe kleur 100% helderheid, 3,5 uur Kleur met witte ruis. ☞ 2h Vitt läge 100% ljusstyrka, 10h Vitt läge 1% ljusstyrka, 3,5h Röd färg 100% ljusstyrka, 10h Grön färg 100% ljusstyrka, 14h Blå färg 100% ljusstyrka, 3,5h Färg med vitt brus. ☞ 2 h, valkoinen tila, 100 %:n kirkkaus, 10 %:n kirkkaus, 3,5 h, valkoinen tila, 1 %:n kirkkaus, 3,5 h, punainen väri, 100 %:n kirkkaus, 10 h, vihreä väri, 100 %:n kirkkaus, 14 h, sininen väri, 100 %:n kirkkaus, 3,5 h, väri valkoisella kohinalla. ☞ 2 t hvit modus 100 % lysstyrke, 10 t hvit modus 1 % lysstyrke, 3,5 t rød farge 100 % lysstyrke, 10 t grønn farge 100 % lysstyrke, 14 t blå farge 100 % lysstyrke, 3,5 t farge med hvit støy. ☞ 2 timers hvit tilstand 100 % lysstyrke, 10 timers hvit tilstand 1 % lysstyrke, 3,5 timers rød farve 100 % lysstyrke, 10 timers grøn farve 100 % lysstyrke, 14 timers blå farve 100 % lysstyrke, 3,5 timers farve med hvid støj. ☞ 2 h bielej režim 100 % žiarovost, 10 h bielej režim 1 % žiarovost, 3,5 h červená farba 100 % žiarovost, 10 h zelená farba 100 % žiarovost, 14 h modrá farba 100 % žiarovost, 3,5 h farba s bielym šumom. ☞ 2 ч — режим белого света 100% яркости, 10 ч — режим белого света 1% яркости, 3,5 ч — режим красного цвета 100% яркости, 10 ч — режим зеленого цвета 100% яркости, 14 ч — режим синего цвета 100% яркости, 3,5 ч — режим цвета с белым шумом. ☞ 2 órá fehér üzemmód — 100%-os fényerő, 10 órá fehér üzemmód — 1%-os fényerő, 3,5 órá piros szín — 100%-os fényerő, 10 órá zöld szín — 100%-os fényerő, 14 órá kék szín — 100%-os fényerő, 3,5 órá színes — fehér zajjal. ☞ 2 godz. światło białe przy 100% jasności, 10 godz. światło białe przy 1% jasności, 3,5 godz. światło czerwone przy 100% jasności, 10 godz. światło zielone przy 100% jasności, 14 godz. światło niebieskie przy 100% jasności, 3,5 godz. barwa z białym szumem. ☞ 2h belí način s 100%- svetlostjo, 10h belí način s 1%- svetlostjo, 3,5h rdeca barva s 100%- svetlostjo, 10h zelena barva s 100%- svetlostjo, 14h modra barva s 100%- svetlostjo, 3,5h barva z belim šumom. ☞ 2 saat Beyaz mod %100 parlaklık, 10 saat Beyaz mod %1 parlaklık, 3,5 saat Kırmızı renk %100 parlaklık, 10 saat Yeşil renk %100 parlaklık, 14 saat Mavi renk %100 parlaklık, 3,5 saat Renkli mod ve beyaz gürültü. ☞ 2 h način rada bijele boje sa 100 % svetlinom, 10 h način rada bijele boje sa 1 % svetlinom, 3,5 h crvena boja sa 100 % svetlinom, 10 h zelena boja sa 100 % svetlinom, 14 h plava boja sa 100 % svetlinom, 3,5 h boja sa bijelim šumom. ☞ 2h Mod alb luminositate 100%, 10h Mod alb luminositate 1%, 3,5h Culoare rosie luminositate 100%, 10h Culoare verde luminositate 100%, 14h Culoare albastru luminositate 100%, 3,5h Culoare cu zgomot alb. ☞ 2 часа 100% яркость на белая яркость, 10 часа 1% яркость на белая яркость, 3,5 часа 100% яркость на червяния цвет, 10 часа 100% яркость на зеленая цвет, 14 часа 100% яркость на синия цвет, 3,5 часа цвет с бел шум. ☞ 2t valge režim 100% heledus, 10t valge režim 1% heledus, 3,5t punane värv 100% heledus, 10t roheline värv 100% heledus, 14t sinine värv 100% heledus, 3,5t värv koos valge müraga. ☞ 2 val. Baltos spalvos režimas, 10 val. Baltos spalvos režimas, 1 % ryškumas, 3,5 val. Raudona spalva, 100 % ryškumas, 10 val. Žalia spalva, 100 % ryškumas, 14 val. Mėlyna spalva, 100 % ryškumas, 3,5 val. Spalva su baltu triukšmu. ☞ 2h baltasis režimas 100% spigltums, 10h baltasis režimas 1% spigltums, 3,5h Sarkana krása 100% spigltums, 10h Žalė krása 100% spigltums, 14h Žilė krása 100% spigltums, 3,5h krása ar balto troksni. ☞ 2 h Bielej režim 100% osvetljenosti, 10 h Bielej režim 1% osvetljenosti, 3,5 h Crvena boja 100% osvetljenosti, 10 h Zelena boja 100% osvetljenosti, 14 h Plava boja 100% osvetljenosti, 3,5 h Boja sa belim šumom. ☞ 2 god Bielej režim 100% osvetljenosti, 10 god Bielej režim 1% osvetljenosti, 3,5 god Červonij kolip 100% osvetljenosti, 10 god Zelenij kolip 100% osvetljenosti, 14 god Sinij kolip 100% osvetljenosti, 3,5 god Kolip iz belim šumom. ☞ 2h Ak režim 100% jaričtygy, 10h Ak režim 1% jaričtygy, 3,5h Kyzyl tuc 100% jaričtygy, 10h Žasyl tuc 100% jaričtygy, 14h Kėk tuc 100% jaričtygy, 3,5h Ak шумен tuc

☞ Hiermit erklärt die LEDVANCE GmbH, dass die Funkanlage vom Typ LEDVANCE SMART+ den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Adresse: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Drahtlose Funkverbindung verwendet in Bluetooth-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2402-2480 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 16dBm

☞ Hereby, LEDVANCE GmbH declares that the radio equipment type LEDVANCE SMART+ Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Wireless radio used in Bluetooth lamps/Luminaires /components 2402-2480 MHz, max. RF output power 16dBm

☞ LEDVANCE GmbH atteste que le type d'équipement radio du dispositif LEDVANCE SMART+ est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Fréquences radio utilisées dans les lampes/Luminaires/composants Bluetooth 2402 à 2480 MHz, puissance de sortie RF max. 16dBm

☞ Con il presente, LEDVANCE GmbH dichiara che il dispositivo radio LEDVANCE SMART+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile all'indirizzo internet che segue: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti Bluetooth 2402-2480 MHz, potenza uscitata RF max. 16dBm

☞ Por la presente, LEDVANCE GmbH declara que el tipo de equipo de radio SMART+ de LEDVANCE cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de Bluetooth 2402-2480 MHz, potencia de salida de RF máx. de 16dBm

☞ Pela presente, a LEDVANCE GmbH declara que o equipamento de rádio tipo LEDVANCE SMART+ Device está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes Bluetooth 2402-2480 MHz, potência de saída máxima de RF 16dBm

☞ Με το παρόν, η LEDVANCE GmbH δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού LEDVANCE SMART+ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα Bluetooth 2402-2480 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 16dBm

☞ Hierbij verklaart LEDVANCE GmbH dat de radioapparatuur van het type LEDVANCE SMART+ voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Draadloze radio gebruikt in Bluetooth lampen/armaturen/onderdelen 2402-2480 MHz, max. RF uitgangsvermogen 16dBm

☞ Härmed deklarerar LEDVANCE GmbH att radioutrustningarna av typen LEDVANCE SMART+ uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU:s deklaration om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Trådlös radio använd i Bluetooth lampor/armaturer /komponenter 2402-2480 MHz, max. RF uteffekt 16dBm

☞ LEDVANCE GmbH täten vahvistab, että LEDVANCE SMART+ -tyypin radioleite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Lõydät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan osoitteesta smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bluetooth-lampausissa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2402-2480 MHz, maks. RF-lähtöteho 16dBm

☞ LEDVANCE GmbH erklærer herved at radioutrustet av type LEDVANCE SMART+ er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/UE. EU-samsvarserklæringens fulle tekst er tilgjengelig på følgende nettsider: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Trådløs radio benyttes i Bluetooth-lamper/-armaturer/-komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF-utgangseffekt 16dBm

☞ Hermed erklærer LEDVANCE GmbH, at det trådløse udstyr af type LEDVANCE SMART+ er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på følgende internet-adresse: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Trådløs radio anvendt i Bluetooth pærer/ lysarmaturer /komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF udgangseffekt 16dBm

☞ Spoločnosť LEDVANCE GmbH prohlašuje, že vysielaci vybavení zařazení LEDVANCE SMART+ splňují požadavky směrnice 2014/53/EU. Celý text ES prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bluetooth izzókban/lámpatekben/decleration-of-conformity. Vysílač používá v zárovkách/svitlicích/prvích Bluetooth využívá frekvenci 2402-2480 MHz, maximální výžakový výkon RF 16dBm

☞ A LEDVANCE GmbH ezennel kijelenti, hogy a LEDVANCE SMART+ típusú rádió beépítésre kerülő 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövegét megtalálható a következő internetes oldalon: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bluetooth-izókban/lámpatekben/decleration-of-conformity. A rádió használata Bluetooth 2402-2480 MHz, max. kimenő RF teljesítmény 16dBm

⑥ Firma LEDVANCE GmbH deklaruje, że urządzenia wykorzystujące fale radiowe typu LEDVANCE SMART+ spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem internetowym: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach Bluetooth: 2402–2480 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego – 16dBm

⑥ Týmto spoločnosť LEDVANCE GmbH prehlasuje, že rádiové zariadenie typu LEDVANCE SMART+ spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Celé znenie prehlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bezdrôtový rádiodíjlničak použitý v žiarovkách/svetidlách/komponentoch Bluetooth 2402–2480 MHz, max. RF výstupný výkon 16dBm

⑥ S tem družba LEDVANCE GmbH izjavlja, da je naprava LEDVANCE SMART+, ki sodi med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem nastovu: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Brežični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah Bluetooth 2402–2480 MHz, maks. RF oddajna moč 16dBm

⑥ Burada, LEDVANCE GmbH, tefsil ekipman tipi LEDVANCE SMART+ Cihazının 2014/53/ EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bluetooth lambaları/arıtıcıları/biçerlenlerini kullanan kablosuz radyo 2402–2480 MHz, maks. RF çıkış gücü 16dBm

⑥ Ovim tvrtka LEDVANCE GmbH izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja LEDVANCE SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Celokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bežični radiouređaj koji se upotrebljava u žaruljama/svjetilkama/komponentama s funkcijom Bluetooth, frekvencija iznosi 2402–2480 mHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 16dBm

⑥ Prin prezenta, LEDVANCE GmbH declară că echipamentul radio Dispozitiv LEDVANCE SMART+ respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Radio fără fir folosește la lămpi/sisteme de iluminat componente Bluetooth 2402–2480 MHz, putere rezultată max. RF 16dBm

⑥ С настоящото декларира, че радиооборудването е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Безжични радиопристройства, използвани в Bluetooth лампи / осветителни тела/компоненти 2402–2480 MHz, макс. РЧ изходна мощност 16dBm

⑥ LEDVANCE GmbH kinnitab käesolevaga, et LEDVANCE SMART+ tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaadusel: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Traadita radio, mida kasutatakse Bluetooth-lampides/valgustites/komponentides 2402–2480 MHz, maks. RF väljundvõimsus 16dBm

⑥ „LEDVANCE GmbH“ pareiskia, kad radio irangos tipo „LEDVANCE SMART+“ prietaisas atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo adresu: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bealaidis radijas, naudojamas Bluetooth lampose/svietuvuose/komponentuose 2402–2480 MHz, maks. RF išėjimo galia 16dBm

⑥ Ar šo LEDVANCE GmbH paziņo, ka radio aprīkojums LEDVANCE SMART+ atbilst Direktīvai 2014/53/EU. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams šajā tīssaistes adresē: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bezvadu radio, kas izmantots Bluetooth lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2402–2480 MHz, maks. RF izvades jauda 16dBm

⑥ Ovim kompanija LEDVANCE GmbH izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja LEDVANCE SMART+ u saglasnosti sa direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglasenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalcima/svjetilkama/komponentama sa Bluetooth funkcijom, frekvencija je 2402–2480 mHz, a maks. RF izlazna snaga 16dBm

⑥ Цим документом компанія LEDVANCE GmbH підтверджує, що радіопристрій типу LEDVANCE SMART+ Device відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС для радіообладнання. Повний текст Декларації відповідності ЄС можна знайти за адресою: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах Bluetooth/світильниках/компонентах із частотою 2402–2480 МГц і вихідною радіочастотною потужністю 16 дБм



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

⑥ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11205511
21.11.2024