

Artikelnummer:

**L23061302**

Serienname:

EAN:

4037293016902

Zolltarif:

94054239900


**Artikelbeschreibung**

LED Einbauleuchte ■ rund ■ Alu ■ 6W ■ 480lm ■ 220-240V  
■ 3000K ■ 35° ■ IP20

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Da außerdem die komplette Vorschalttechnik fest in der Leuchte verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät an, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)**

Schutzklasse	II		nein
Außendurchmesser (mm)	82,00		nein
Reflektor	ohne		nein
Anschlussart	Schraubklemme		nein
Gehäusefarbe	Aluminium		nein
Oberflächenschutz	unbehandelt		nein
Spannungsart	AC		nein
Mit Bewegungsmelder	nein		nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich		nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89		nein
Geeignet für Wandmontage	nein		nein
Mit Lichtsensor	nein		nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein		nein
Lichtstärke (cd)	1.651,00		nein
Polzahl	3,00		nein
Höhe/Tiefe (mm)	20,00		nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		nein
Lichtaustritt	direkt		nein
Lichtverteilung	symmetrisch		nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert		nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00		nein
Notstromversorgung integriert	nein		nein
Schutzzart (IP)	IP20		nein
Mit Leuchtmittel	ja		nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein		nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein		nein
Geeignet für Einbaumontage	ja		nein
Mit Betriebsgerät	nein		nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		nein
Geeignet für Anbaumontage	nein		nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°		nein
Oberfläche gebürstet	ja		nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00		nein
Max. Systemleistung (W)	6,00		nein
Lichtfarbe	weiß		nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar		nein
Geeignet für Traversenmontage	nein		nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein		nein
Geeignet für Stromschienenmontage			nein
Geeignet für Klemmmontage			nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung			nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar			nein
Lichtstrom (lm)	480,00		nein
Art der Verdrahtung	Abschluss		nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-25,00 bis 40,00		nein
Dimmung 0-10 V			nein
Dimmung 1-10 V			nein
Dimmung DALI			nein
Dimmung DMX			nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)			nein
Dimmung GPRS			nein
Dimmung LineSwitch			nein
Dimmung herstellerspezifisch			nein
Dimmung Netzspannungsmodulation			nein
Dimmung Phasenabschnitt			nein
Dimmung Phasenanschnitt			nein
Dimmung programmierbar			nein
Dimmung RF			nein
Dimmung Sine Wave Reduction			nein
Dimmung Touch and Dim			nein
Dimmung Zigbee			nein
Dimmung mit Push-button			nein
Ohne Dimmfunktion			ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät			nein
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	80,00		nein
Geeignet für Seilsystem			nein
Dimmung DSI			nein
Kompatibel mit Apple HomeKit			nein
Kompatibel mit Google Assistant			nein
Kompatibel mit Amazon Alexa			nein
Dimmung DALI-2			nein
Farbtemperatur einstellbar			nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar			nein
Austauschbares Betriebsgerät			nein
Einbaudurchmesser (mm)	68,00		nein
Geeignet für Deckenmontage			ja
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	17,00		nein