

Akku-Schlagschrauber

DTD173RTJ

1/4" • 180 Nm • 0-3.800 min⁻¹

Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi

Kompakter und handlicher Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von 180 Nm. Für die unterschiedlichen Schraubfälle stehen 4 verschiedene Schraubmodi zur Verfügung. Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein durchgehender Lichtring an der 1/4"-Werkzeugaufnahme. Das Gewicht beträgt lediglich 1,5 kg und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	12,9 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln
- LED Ring leuchtet den Arbeitsbereich schattenfrei aus
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

EAN 0197050001344

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0
Einhängebügel



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837670-0
Tiefziehteil für MAK PAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

346317-0
Einhängebügel



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837670-0
Tiefziehteil für MAK PAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

